



Principal

Gama de produtos	KNX
Tipo de produto ou componente	Actuador cego
Modo de funcionamento	Manual Sistema bus KNX
Tipo de barramento	KNX

Complementar

Total number of 18 mm modules	4
Suporte de montagem	Calha DIN
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	100 .. 0240 V AC 50...60 Hz
[In] corrente nominal	10 A
Número de saídas	4
Tipo de carga	Motor 434 W, 100 V AC Motor 1000 W, 230 V AC Motor 1043 W, 240 V AC
Sinalização local	LED

Ambiente

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	12,5 cm
Package 1 Length	16,0 cm
Package 1 Weight	385,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,166 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------