


Planilha de Produto

Características

NSYFXT8050

Fixed tray H30xW682xD390 mm for enclosure of W800xD500 mm - maximum load 150 kg



Principal

Alcance	PanelSeT
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de instalação
Tipo de produto ou componente	Fixed tray
Application	Varias utilidades
For enclosure nominal dimensions	Não aplicável W: 800 mm D: 500 mm
Suporte de montagem	Directo à estrutura 40 mm carris transversal
Compatibilidade gama	PanelSeT PanelSeT SF PanelSeT PanelSeT SM
Composição do dispositivo	1 tabuleiro fixo Elementos de fixação
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1

Complementar

Material	aço
Cor	Cinzeno(RAL 7035)
Acabamento de superfície	Pó de epóxi-poliéster
Ajustamento	Ajustável em profundidade, a cada 25 mm
Carga máxima	150 kg uniformemente distribuídas
Altura	30 mm
Largura	682 mm
Profundidade	390 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	41,0 cm
Package 1 Length	68,0 cm
Package 1 Weight	3,98 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	132,0 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------