



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa
Produktname	Thalassa TBS
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kategorie	Industriebox
Höhe	341 mm
Breite	291 mm
Tiefe	128 mm
Innenhöhe	325 mm
Innenbreite	275 mm
Innentiefe	120 mm
Gehäusemontage	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Abdeckung 4 Abdeckschraube
Gehäusotyp	Einteilige Gussform
Art der Frontabdeckung	Niedrige transparente Abdeckung
Befestigung der Abdeckung	Kunststoffschrauben
Schlosstyp	Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich
Abnehmbare Teile	Abdeckung durch unverlierbare Schrauben

Zusatzmerkmale

Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Farbe	Grau (RAL 7035) Transparent
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	TÜV
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Schutzart (IP)	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Schutzart (IK)	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C entspricht IEC 60695-2-11
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...40 °C
Betriebstemperatur	-25...60 °C
Produktgewicht	1,448 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,0 cm
VPE 1 Breite	30,0 cm
VPE 1 Länge	35,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,46 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	4

VPE 2 Höhe	40,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	7,1 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	120 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	136 cm
VPE 3 Gewicht	88 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------