




Principal

Alcance	Linergy
Nome do produto	Linergy TR
Tipo de produto ou componente	Bloco terminal
Nome abreviado do equipamento	TRV
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de ligação
Tipo de bloco de terminais	Passagem
Nível de bloco de terminais	1
Modo de montagem	Encaixe
Secção nominal	2,5 mm ²
Comprimento	47,7 mm
Cor	Laranja
Quantidade por conjunto	Conjunto de 50

Complementar

Largura	5,2 mm
Altura	47,5 mm
Ligações - terminais	1 x terminal de parafuso montante M3) 1 x terminal de parafuso jusante M3)
Number of connections	2
Posição de ligação	Lateralmente
Número de entrada de medição	2
Secção do cabo	0,14...4 Mm ² , sólido cabo(s) com extremidade do cabo 0,2...2,5 Mm ² , flexível cabo(s) com extremidade do cabo 0,14...4 Mm ² , sólido cabo(s) sem extremidade do cabo 0,14...4 mm ² , flexível cabo(s) sem extremidade do cabo
Binário de aperto	0,5...0,6 N.m
Comprimento da tira do fio	9 mm
Tipo de ferramenta	Ligação chave de fenda Ao desligar chave de fenda
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	1000 Vem conformidade com EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 Vem conformidade com ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] corrente nominal	24 Aem conformidade com EN/IEC 60947-7-1 22 Aem conformidade com ATEX Exe II Ex II 2 GD 20 A cURus 20 A CSA
Material	Poliamida 6/6: caixa isoladora Liga de cobre: conector e parafuso Liga de cobre: ligação comum Chromium-nickel steel: spring
Perda dielétrica	0,01 a 1 MHzem conformidade com IEC 60250 0,01 a 1 MHzem conformidade com VDE 0303-T4
Constante dielétrica	3,7 a 1 MHz
Resistividade	10000 MΩ.Mem conformidade com IEC 60093 10000 MΩ.mem conformidade com VDE 0303-T30
Resistência de superfície	1000 GΩem conformidade com IEC 60093 1000 GΩem conformidade com VDE 0303-T30

Resistência à contracção	500 CTI (> 400 kB)em conformidade com IEC 60093 500 CTI (> 400 kB)em conformidade com VDE 0303-T30
Retardamento de chamas	V0, espessura0,8 mmem conformidade com UL 94
Peso líquido	8,2 g
Compatibilidade gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidade de produtos	Armário Spacial

Ambiente

Certificações de produtos	DNV[RETURN]cURus[RETURN]ATEX[RETURN]IEC-Ex[RETURN]CSA[RETURN]VDE[RETURN]GL[RETURN]LR[RETURN]EAC
Força dieléctrica	1000 Vem conformidade com IEC 60243-1
Temperatura do ar ambiente para a operação	-40...130 °Cem conformidade com IEC 60216-1 -40...130 °Cem conformidade com VDE 0304-T21

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	25,3 cm
Package 1 Weight	7 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	5 cm
Package 2 Width	7 cm
Package 2 Length	25,3 cm
Package 2 Weight	398 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	1350
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11,232 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------