



Principal

Alcance	Exiway
Nome do produto	Exiway Power Control
Nome abreviado do equipamento	Exiway Power Control Pico
Tipo de produto ou componente	Central battery system
Número de circuitos	2
Número de blocos luminosos	40
Composição do dispositivo	1 main circuit module
Fornecimento	Não mantido Mantido

Complementar

[Us] tensão de alimentação nominal	230 V 50 Hz
Identificação de pólos	1P
Tensão de saída	230 V AC 216 V DC
Potência nominal em W	500 W 1 h 2,3 A 200 W 3 h 0,93 A 80 W 8 h 0,37 A
Potência nominal em VA	2000 VA
Número de baterias	18 12 V 5,2 Ah
Tipo de visor	Ecrã LCD
Tipo de rede de comunicação	TCP/IP Ethernet
Suporte da porta de comunicação	RS232 RS485
Protocolo da porta de comunicação	Modbus
Serviços web	Servidor web
Língua do utilizador	Multi-línguas
Cobrir tipo	Lockable cover a encomendar separadamente
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Tempo de carregamento	12 h 80 % autonomy
Equipamento fornecido	Light switch query module MMO interno I/O module interno Critical circuit interface module MCC interno Battery temperature sensor
Temperatura do ar ambiente para operação	0...35 °C
Material	Chapa de aço
Maximum power	500 W

Ambiente

Cor	Cinzentos
Código de cor	RAL 7035
Índice de protecção IP	IP20
Modo de montagem	Parede Assentamento ao solo
Classe de isolamento eléctrico	Classe I

Normas	DIN VDE 0108-100 DIN VDE 0100-718 EN 50272-2 EN 61547 EN 50172 EN 61000-3-2 IEC 60364-5-56 EN 50171 EN 61000-3-3 EN 55015
Altura	630 mm
Largura	350 mm
Profundidade	230 mm
Peso líquido	55 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	35,0 cm
Package 1 Width	63,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	85,0 kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------