



### Principal

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Alcance                       | Exiway                    |
| Nome do produto               | Exiway Power Control      |
| Nome abreviado do equipamento | Exiway Power Control Pico |
| Tipo de produto ou componente | Central battery system    |
| Número de circuitos           | 4                         |
| Número de blocos luminosos    | 80                        |
| Composição do dispositivo     | 2 main circuit module     |
| Fornecimento                  | Mantido<br>Não mantido    |

### Complementar

|                                          |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Us] tensão de alimentação nominal       | 230 V 50 Hz                                                                                                                            |
| Identificação de pólos                   | 1P                                                                                                                                     |
| Tensão de saída                          | 230 V AC<br>216 V DC                                                                                                                   |
| Potência nominal em W                    | 500 W 1 h 2,3 A<br>200 W 3 h 0,93 A<br>80 W 8 h 0,37 A                                                                                 |
| Potência nominal em VA                   | 2000 VA                                                                                                                                |
| Número de baterias                       | 18 12 V 5,2 Ah                                                                                                                         |
| Tipo de visor                            | Ecrã LCD                                                                                                                               |
| Tipo de rede de comunicação              | TCP/IP Ethernet                                                                                                                        |
| Suporte da porta de comunicação          | RS232<br>RS485                                                                                                                         |
| Protocolo da porta de comunicação        | Modbus                                                                                                                                 |
| Serviços web                             | Servidor web                                                                                                                           |
| Língua do utilizador                     | Multi-línguas                                                                                                                          |
| Cobrir tipo                              | Lockable cover a encomendar separadamente                                                                                              |
| Tipo de bateria                          | Bateria de chumbo-ácido                                                                                                                |
| Tempo de carregamento                    | 12 h 80 % autonomy                                                                                                                     |
| Equipamento fornecido                    | Light switch query module MMO interno<br>I/O module interno<br>Battery temperature sensor<br>Critical circuit interface module interno |
| Temperatura do ar ambiente para operação | 0...35 °C                                                                                                                              |
| Material                                 | Chapa de aço                                                                                                                           |
| Maximum power                            | 500 W                                                                                                                                  |

### Ambiente

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Cor                            | Cinzentos                      |
| Código de cor                  | RAL 7035                       |
| Índice de protecção IP         | IP20                           |
| Modo de montagem               | Assentamento ao solo<br>Parede |
| Classe de isolamento eléctrico | Classe I                       |

|              |                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas       | EN 55015<br>EN 50171<br>EN 61000-3-3<br>IEC 60364-5-56<br>EN 61000-3-2<br>DIN VDE 0108-100<br>EN 50172<br>EN 50272-2<br>DIN VDE 0100-718<br>EN 61547 |
| Altura       | 630 mm                                                                                                                                               |
| Largura      | 350 mm                                                                                                                                               |
| Profundidade | 230 mm                                                                                                                                               |
| Peso líquido | 55 kg                                                                                                                                                |

### Unidades de Embalagem

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 35,0 cm |
| Package 1 Width              | 63,0 cm |
| Package 1 Length             | 23,0 cm |
| Package 1 Weight             | 85,5 kg |

### Sustentabilidade da oferta

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Diretiva RoHS da UE | Em investigação |
|---------------------|-----------------|

### Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|