



Principal

Alcance	Exiway
Nome do produto	Exiway Power Control
Nome abreviado do equipamento	Exiway Power Control Multi
Tipo de produto ou componente	Central battery system
Número de circuitos	36
Número de blocos luminosos	640
Composição do dispositivo	Battery charger 2,5 A 18 main circuit module
Fornecimento	Mantido Não mantido

Complementar

[Us] tensão de alimentação nominal	400 V 50 Hz
Identificação de pólos	3P
Tensão de saída	230 V AC 216 V DC
Tipo de visor	Ecrã LCD
Tipo de rede de comunicação	TCP/IP Ethernet
Suporte da porta de comunicação	RS232 RS485
Protocolo da porta de comunicação	Modbus
Serviços web	Servidor web
Língua do utilizador	Multi-línguas
Cobrir tipo	Lockable cover a encomendar separadamente
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido a encomendar separadamente
Equipamento fornecido	I/O module interno Battery temperature sensor Centronics printer interface PS/2 keyboard externo
Temperatura do ar ambiente para operação	0...35 °C
Material	Chapa de aço
Maximum power	27000 W

Ambiente

Cor	Cinzentos
Código de cor	RAL 7035
Índice de protecção IP	IP20
Modo de montagem	Assentamento ao solo
Classe de isolamento eléctrico	Classe I
Normas	DIN VDE 0100-718 EN 55015 EN 50272-2 DIN VDE 0108-100 OVE/ONORM E 8002 EN 50171 EN 61547 EN 61000-3-2 EN 50172 IEC 60364-5-56 EN 61000-3-3

Altura	1500 mm
Largura	600 mm
Profundidade	450 mm
Peso líquido	100 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------