



Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway One
Type de produit ou de composant	Emergency luminaire
Application de l'appareil	Éclairage anti-panique
Fonction	Standard
Mode de fonctionnement	Non permanent
Nombre de batteries	1 x 4,8 V 4 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Nuance de la couleur	Blanc
Source lumineuse	Tube fluorescent G5 8 W
Couleur de la source lumineuse	Blanc
Type de couvercle	Transparent
Information additionnelle de l'appareillage	Peut être placé en mode inhibé à l'aide de la gamme de télécommandes Teleur

Complémentaires

Support de montage	Plafond Faux plafond Paroi
[Ue] tension assignée d'emploi	220...230 V c.a./c.c. 50 Hz
Puissance consommée en VA	8,4 VA
Puissance de consommation en W	1,6 W
Consommation électrique	36 mA
Classe d'isolation électrique	Classe II
Autonomie	1 h
Durée de recharge	12 H
Type de coiffe	Coiffe avec lentilles de Fresnel
Matière	Enveloppe: plastique Couvercle: plastique
Hauteur	160 mm
Profondeur	68 mm
Largeur	375 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Degré de protection IK	IK07
Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	Aenor[RETURN]ENEC
Température de fonctionnement	0...40 °C
Normes	EN/IEC 60598-2-22 IEC 60695-2-10

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	16,4 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	38,1 cm
Poids de l'emballage 1	1,45 kg

Caractéristiques environnementales

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------