



Ana

Seri	Easy TeSys
Ürün serisi	Easy TeSys Protect
Ürün ya da bileşen tipi	Diferansiyel termal aşırı yük rölesi
Ürün grubu	LRE
Röle uygulaması	Motor koruma
Faz arızası hassasiyeti	Açma akımı iki fazda I _r 'nin % 130'u, sonuncu fazda 0 'e uygun IEC 60947-4-1
Renk	Gri (RAL 7011)

Tamamlayıcı

Ürün uyumluluğu	LC1E18...38
Şebeke tipi	AC
Şebeke frekansı	50...60 Hz
Montaj desteği	Kontaktör altında Plaka, özel aksesuarlı Ray, özel aksesuarlı
Asiri yük açma sınıfı	Sınıf 10A 'e uygun IEC 60947-4-1
Sinyalizasyon fonksiyonu	Röle açma göstergesi
Termik Koruma Ayar Aralığı	12...18 A
Açma eşiği	1,14 +/- 0,06 I _r 'e uygun IEC 60947-4-1
Mekanik dayanıklılık	Şoklar: 11 msn için 6 Gn 'e uygun IEC 60068-2-7 Titreşimler: 3 Gn 'e uygun IEC 60068-2-6
Yardımcı kontak düzenleme	1 NA + 1 NK
[I _{th}] klasik açık hava termik akımı	5 A için sinyalleme devresi
[U _e] nominal çalışma voltajı	<= 690 V AC
İlgili sigorta değeri	35 A gG for güç devresi 20 A aM for güç devresi 5 A gG for sinyalleme devresi
[U _i] nominal yalıtım voltajı	690 V 'e uygun IEC 60947-4-1
[U _{imp}] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV
Yerel sinyalleme	Açma göstergesi
Kontrol tipi	Açma/Kapama butonu kırmızı durdurma: Açma/kapama butonu yeşil sıfırlama:
Sıcaklık dengeleme	-20...60 °C
Bağlantılar - terminaller	Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1,5...6 mm ² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1...4 mm ² - cable stiffness: esnek kablo uçlu Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1...6 mm ² - cable stiffness: katı kablo uçsuz Sinyalleme devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: esnek kablo uçsuz Sinyalleme devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: esnek kablo uçlu Sinyalleme devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: katı kablo uçsuz
Recommended tightening torque	Güç devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri Sinyalleme devresi: 1,7 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
Yükseklik	44,5 mm

Geniřlik	45 mm
Derinlik	70 mm
Ürün ağırlığı	0,13 kg

Ortam

Standartlar	IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1
Ürün sertifikaları	EAC
Koruyucu bakım	TH 'e uygunIEC 60068
IP koruma derecesi	IP20 'e uygunIEC 60529
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-20...60 °C değer kaybı olmadan 'e uygunIEC 60947-4-1 -20...70 °C değer kaybı ile
Depolama ortam koşulları	-60...80 °C
Yangına dayanıklılık	850 °C 'e uygunIEC 60068-2-1
Dielektrik gücü	6 kV -de 50 Hz 'e uygunIEC 60255-5
Elektromanyetik uyumluluk	Dalgalanma dayanımı: 6 kV 'e uygunIEC 60801-5

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	8,2 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	147 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	33
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,295 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Muafiyetlerle uyumlu
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	 Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------