

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

# R9H10737

Modular enclosure, Resi9 KV, surface, 3x12 modules, 1 earth terminal block, plain door



### Presentazione

Gamma	"Resi9"
Nome prodotto	Resi9 KV
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Contenitore modulare
Larghezza	300 mm
Altezza	495 mm
Profondità	106 mm
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Attrezzature fornite	1 involucro 1 porta 1 etichetta di identificazione 1 morsettiera 3 guida DIN
Type of door	Piana

### Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Passo 9 mm	72
Numero totale di moduli (18 mm)	36,0
Corrente nominale [In]	63 A
Numero di morsettiere	1 terra
Partenze blocco distribuzione	6 x 2.5...25 mm <sup>2</sup> per terra (collegamento a vite) 21 x 1.5...4 mm <sup>2</sup> per terra (screwless connection)
Materiale contenitore	Contenitore: plastica autoestinguente Porta: powder coated steel
Colore	Bianco (RAL 9016)

### Ambiente

Resistenza al fuoco	750 °C
Grado di protezione IP	IP30
Grado di protezione IK	IK07
Categoria di sovratensione	II
Temperatura ambiente	-20...35 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...55 °C
Norme di riferimento	DIN EN 60670-24

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,000 cm
Confezione 1: larghezza	30,500 cm
Confezione 1: profondità	50,000 cm
Confezione 1: peso	2,950 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	144,000 cm

Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	132,000 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	In corso di indagine
-------------------	----------------------