



Egenskaber

Sortiment	Compact
Produktserie	"ComPact NSX400...630"
Enheds forkortelse	"NSX630N"
Produkttype	Basisramme
Enhedens anvendelse	Distribution
Navn	"Compact NSX630N"
Number of poles	3P
[In] mærkestrøm	630 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding	690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50/60 Hz
Egnet for adskillelse	Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori	Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity	85 KA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508 22 KA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 85 KA Icu ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 10 KA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 50 KA ved 480 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508 50 KA Icu ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 30 KA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 20 KA ved 600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508 42 KA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level	N 50 kA 415 v AC
Type af betjening	Vippearm
Montagemåde	Fast

Produktinformationer

[Ui] Isolationsspænding	800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Uimp] impulsmodstandsspænding	8 kV i henhold til IEC 60947-2
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity	11 KA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 85 KA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 10 KA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 50 KA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 30 KA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2 42 KA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed	15000 kredsløb i henhold til IEC 60947-2
Elektrisk holdbarhed	6000 Kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-2 2000 Kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-2 4000 Kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-2 8000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-2
Montage tilbehør	Bagplade
Tilslutninger i top	Front
Tilslutning i bund	Front
Afstand imellem tilslutninger	45 mm
Beskyttelsestype	Uden beskyttelse
Width (W)	140 mm

Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm

Miljø

Standarder	"EN/IEC 60947-2" UL 508
Produktcertificeringer	CSA[RETURN]UL
Forureningsgrad	3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse	IP40 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse	IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-50...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	15,000 cm
Pakke 1 Længde	15,800 cm
Package 1 Length	29,200 cm
Pakke 1 Vægt	4,558 kg
Enhedstype af pakke 2	P12
Antal enheder i pakke 2	36
Pakke 2 Højde	50,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Længde	120,000 cm
Pakke 2 Vægt	180,088 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	 Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse	 Ja
Miljømæssige oplysninger	 Miljøprofil For Produkt
Cirkularitetsprofil	 Oplysninger Om Udtjent Udstyr
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Logistik informationer

Oprindelsesland	IT
-----------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------