



Presentazione

Gamma	"Resi9"
Nome prodotto	Resi9 CX
Tipo prodotto	Cassetta
Modello pulsantiera	Cassetta di distribuzione
Nb of 18 mm modules per row	18
Attrezzature fornite	1 kit per siglatura 2 otturatore 2 Supporto morsettiera 1 earth terminal block 1 front cover 2 proteggi etichette 3 guida DIN 1 marking label
Type of door	Senza
Norme di riferimento	CEI 60670-1 CEI 60670-24
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Montaggio pulsantiera	Superficie
Nb of horizontal rows	3
Corrente nominale [In]	90 A
Tipo di guida	DIN
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Compatibilità pettini di distribuzione	Standard
Numero di morsettiera	1 terra con 38 uscenti
Partenze blocco distribuzione	6 x 25 mm ² + 32 x 4 mm ² per terra
Materiale contenitore	Materiale autoestinguente
Larghezza	357 mm
Altezza	500 mm
Profondità	108 mm
Profondità interna	106 mm
Paesi target	Belgio Francia Switzerland

Ambiente

Resistenza al fuoco	650 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
Grado di protezione IP	IP30 senza porta conforme a CEI EN 60529 IP40 con porta conforme a CEI EN 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme a EN 50102 IK08 conforme a CEI 62262
Temperatura ambiente operativa	-15...60 °C

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	13,0 cm
Confezione 1: larghezza	37,0 cm
Confezione 1: profondità	52,0 cm
Confezione 1: peso	2,52 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	100,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	90,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita