



Hoofdkenmerken

Productgamma	Magnetischoverbelastingsrelais
Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys RM1
Korte naam apparaat	RM1XA
Type product of component	Beveiligingscomponenten
Apparaattoepassing	Beveiliging
Ie toegekende bedrijfstrom	361...570 A DC 361...630 A AC
Magnetische uitschakelstroom	630...2200 A
Continue uitgangsstroom	1000 A bij AC netwerk 1000 A bij DC netwerk

Complementaire kenmerken

Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
[Ue] nominale bedrijfspanning	600 V AC 0...60 Hz voor vermogenskring 600 V DC voor vermogenskring
Netfrequentie	0...60 Hz
Uit- en inschakelvermogen AC stroom	12000 VA bij 110 V AC voor stuurkring 17000 VA bij 220 V AC voor stuurkring 22000 VA bij 380 V AC voor stuurkring 4000 VA bij 48 V AC voor stuurkring
Uit- en inschakelvermogen DC stroom	180 W bij 440 V DC voor stuurkring 180 W bij 600 V DC voor stuurkring 190 W bij 220 V DC voor stuurkring 200 W bij 110 V DC voor stuurkring 240 W bij 48 V DC voor stuurkring
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor	1 C/O
Nettogewicht	0,99 kg

Omgeving

Normen	VDE 0660 NF C 63-650
Beschermende behandeling	TC standaardversie TH speciale versie
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...60 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-60...70 °C
Bedrijfshoogte	<= 3000 m

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15 cm
Package 1 Width	14,5 cm
Package 1 Length	17,5 cm
Package 1 Weight	1,842 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.