



Hoofdkenmerken

Productgamma	TwinBus
Type product of component	Comfort handenvrij video huisstation
Type bedieningsknop	Bedieningstoetsen om door het menu te navigeren Deuropenertoets Toets voor lichtschakelfunctie Privacytoets Toets voor spraakverbinding
Kleurtint	Wit
Intercom type	Met hoorn

Complementaire kenmerken

Montagemodus	Opbouwmontage Tafelmontage
Displaytype	Kleuren TFT met achtergrondverlichting
Resolutie display	320 x 240 pixels
Afmetingen van het scherm	3.5 inch
Helderheid	Aanpasbaar
Contrast	Aanpasbaar
Weergegeven informatie	Menugestuurd bedieningsinterface in 13 talen
Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Voeding	Via TwinBus video voedingseenheid
Functie beschikbaar	Beltoononderscheiding voor deur-/etage- en interne oproep Optisch oproepdisplay Oproepschakelrelais 1 configureerbare toets Regeling stemvolume Oproepgeheugen
Aansluitingen - klemmen	Audio en video bus
Type signalering	Keuze uit 20 realsound beltonen
[Ue] nominale bedrijfspanning	18...24 V DC centrale voeding 12 V AC gedecentraliseerde voeding 18...24 V DC gedecentraliseerde voeding
Breedte	221 mm
Hoogte	91 mm
Diepte	24 mm
Nettogewicht	0,263 kg

Omgeving

Omgevingstemperatuur bij werking	0...40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...80 %

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	15,4 cm
Package 1 Length	24,3 cm
Package 1 Weight	578 g

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur