



Principal

Alcance	Odace
Tipo de produto ou componente	Termóstato
Apresentação do dispositivo	Mecanismo de fixação de quadro
Equipamento fornecido	Sensor
Aplicação do aparelho	Room
Aplicação específica do produto	Aquecimento
Tonalidade	preto
Tipo de embalagem	Pintar cobrir
Número de terminais	7 terminais de parafuso
Tamanho de visualização	44 mm

Complementar

Montagem de dispositivos	Encastrado
Tipo de controlo	Touch screen
Tipo de tecnologia	Electrónico
Modo de fixação	Por parafusos
Gama de definição da temperatura	5...35 °C air mode 5...50 °C floor mode 5...50 °C dual mode
Precisão de medição	+ / - 0,5 ° C
Tipo e composição dos contactos	NA
[In] corrente nominal	10 A resistiva carga) 1 A indutivo carga) cos phi = 0,6
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V AC 50 Hz
Tipo de protecção	Protecção contra sobreaquecimento Protecção contra sobretensão electrónica
Classificação dos fusíveis associados	10 A
Durabilidade elétrica	100000 ciclos
Forma da cabeça do parafuso	Minus head
Capacidade de ligação de aperto	2 x 1.5...1 x 4 mm ²
Tipo de cabo	Flexível Entraçado Sólido
Comprimento da tira do fio	10 mm
Informações apresentadas	Ponto de regulação de temperatura blue
Material	PA (polyamide) 6 GF20 FR: placa central PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: Suporte de moldura PA (polyamide) 6 GF20 FR: embalagem
Tipo de visor	LED de 7 segmentos
Material exposto	Plastic
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	51 mm
Profundidade incorporada	32 mm

Peso líquido	0,22 kg
Resistência aos agentes químicos	Resistente ao álcool (70 %) Resistente ao álcool (96 %) Resistente ao ácido A-Lácteo Resistente ao amónio quaternário diluído Resistente a lixívia diluída Resistente ao amónio diluído Resistente a água com sabão Resistente a limpa-vidros Resistente a água oxigenada 10 volumes Resistente ao hexano

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	-10...35 °C
Humidade relativa	0...95 %
Normas	EN 60730-2-9
Directivas	2006/95/EC -diretiva baixa tensão 2004/108/EC - compatibilidade electromagnética
Certificações de produtos	Aenor
Grau de protecção IK	IK04
Índice de protecção IP	IP20

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Package 1 Weight	179,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,498 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------