



Hauptmerkmale

Baureihe	Masterpact
Kurzbezeichnung des Geräts	XF diag & com
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact Masterpact MTZ2 Leistungsschalter Masterpact Masterpact MTZ3 Leistungsschalter
Typ des Spannungsauslösers	Schließerspule

Zusatzmerkmale

Steuerungstyp	Kommuniziert
Signalisierungsfunktion	Durch Spulen versorgt Fehler Schließbereit oder geöffnet Elektrische Drucktaster aktiviert
[Un] voltage power supply	100 - 130 V AC 50/60 Hz 100 - 130 V DC
Schwellenwert-Auslösespannung	0,85 - 1,1 Un bei Schließung
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Einschubtechnik
Maximum response time	80 ms bei Schließung für Masterpact MTZ2 90 ms bei Schließung für Masterpact MTZ3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,5 cm
VPE 1 Breite	9,0 cm
VPE 1 Länge	6,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,17 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
