



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Function	Adatcsatlakozó
Készülék alkalmazás	Kommunikáció
Delivery form	Mechanism with fixing frame and cover plate
Connector shielding type	UTP
Piaci szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági
Fő színárnyalat	Fehér
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Aljzatszám	2
Wire structure	Merev
Kind of terminals	IDC
Material of visible parts	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Adatcsatlakozó típusa	RJ45 8 Cat.5e 100 MHz
Felületkezelés	Fényes
Telepítési irány	Egyenes
Installation	Süllyesztett
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 51...80 mm Csavarok
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Felületkezelési mód	Kezeletlen
Mélység	37 mm
Depth of visual part	13 mm
Célzott csatorna	Profi

Környezet

IP védettségi fok	IP20
-------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	70,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	796,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04

Egységek száma 3. csomagban	120
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	9,552 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.