



Principal

Alcance	PrismaSeT
Gama de produtos	PrismaSeT G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	PrismaSeT PrismaSeT G invólucro
Installation description	Coluna autónoma - largura 600 mm Coluna montada na parede - largura 600 mm
Dispositivo instalado	Easypact fixo CVS100...160 sem alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS250 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo INS250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV100 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV160 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV200 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo INV250 manípulo rotativo frontal directo - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 sem alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX250 sem alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS100...160 com alavanca - vertical instalação Easypact fixo CVS250 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX100...160 com alavanca - vertical instalação Compact fixo NSX250 com alavanca - vertical instalação
Identificação de polos	1 x 3P fixo INS250 vertical instalação 1 x 4P fixo INS250 vertical instalação 1 x 3P fixo INV250 vertical instalação 1 x 4P fixo INV250 vertical instalação 4 x 3P fixo CVS100...160 vertical instalação 3 x 4P fixo CVS100...160 vertical instalação 4 x 3P fixo CVS250 vertical instalação 3 x 4P fixo CVS250 vertical instalação 1 x 3P fixo INV100 vertical instalação 1 x 4P fixo INV100 vertical instalação 1 x 3P fixo INV160 vertical instalação 1 x 4P fixo INV160 vertical instalação 1 x 3P fixo INV200 vertical instalação 1 x 4P fixo INV200 vertical instalação 4 x 3P fixo NSX100...160 vertical instalação 3 x 4P fixo NSX100...160 vertical instalação 4 x 3P fixo NSX250 vertical instalação 3 x 4P fixo NSX250 vertical instalação
Condition of using cable tie	Need additional plate 1 vertical

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Número de módulos verticais (50 mm)	8 módulo(s)INS250, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 8 módulo(s)INS250, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 8 módulo(s)INV250, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 8 módulo(s)INV250, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 9 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 9 módulo(s)CVS100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 11 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 11 módulo(s)CVS250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 8 módulo(s)INV100, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 8 módulo(s)INV100, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 8 módulo(s)INV160, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 8 módulo(s)INV160, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 8 módulo(s)INV200, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 8 módulo(s)INV200, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 9 módulo(s)NSX100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 9 módulo(s)NSX100...160 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 11 módulo(s)NSX250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 11 módulo(s)NSX250 sem, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 10 módulo(s)CVS100...160 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 10 módulo(s)CVS100...160 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 13 módulo(s)CVS250 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 13 módulo(s)CVS250 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 10 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 10 módulo(s)NSX100...160 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior 13 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna autônoma superior ou inferior 13 módulo(s)NSX250 com, direct with long terminal shield em 600 mm coluna montada na parede superior ou inferior
Normas	IEC 61439-2
Certificações de produtos	ASTA

Complementar

Entrada de cabo	Placa com recorte 0,36 mm top or bottom 167 mm Placa com recorte 0,31 mm top or bottom 267 mm Placa com recorte 0,34 mm top or bottom 117 mm
Material	Chapa de aço
Tratamento de Proteção	Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
Acabamento de superfície	Mate Textured
Cor	Branco(RAL 9003)
Largura	600 mm
Altura	150 mm

Peso líquido	0,915 kg
--------------	----------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	15,2 cm
Package 1 Length	47 cm
Package 1 Weight	1,008 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	10,855 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
Sem PVC	Sim
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------