



Egenskaber

Produktserie	PacDrive 3
Produkttype	SCARA robot
Enheds forkortelse	"STS80"

Produktinformationer

Antal akser	4
Driftsstilling	Roterende 360°
Arbejdsbevægelse	0...200 Mm vertical 0...1600 mm horizontal
Gentagelsesnøjagtighed	"± 0.01 mm"
Tilladt vedvarende belastning	8 kg
Nominel hastighed	"1600 mm/s" axis 3 "8.11 m/s" axis 1 "8.11 m/s" axis 2
Max. aktiveringshastighed	2220 Mm/S axis 3 10,62 M/S axis 1 10,62 m/s axis 2
Angular speed	"1200°/S" nominel axis 4 "1929°/S" maksimum axis 4 "490°/S" maksimum axis 1 "500°/S" nominel axis 2 "350°/S" nominel axis 1 "585°/s" maksimum axis 2
Vægt	54,9 kg
Serie kompatibilitet	Lexium 62 motor

Miljø

Miljømæssige egenskaber	Normal omgivelser
-------------------------	-------------------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	110,0 cm
Pakke 1 Længde	71,0 cm
Package 1 Length	80,0 cm
Pakke 1 Vægt	71,0 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------