Product data sheet
Characteristics

SMT750IC
APC Smart-UPS, Line Interactive, 750VA, Torre, 230V, 6 tomadas IEC C13, SmartConnect Port+SmartSlot, AVR, LCD

Visão geral

Apresentação	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Prazo de entrega	Expedição normal num prazo máximo de 2 semanas

Principal

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potência nominal em W	500 W
Potência nominal em VA	750 VA
Tipo de produto ou componente	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output connection type	6 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Comprimento do cabo	1,83 m
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Cabo USB

Complementar

Pacote de software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Pilhas e tempo de funcionamento

Battery voltage	24 V
Extendable Run Time	0
Capacidade da bateria	7,0 Ah
Baterias pré-instaladas	0
Ranhuras da bateria vazias	0
Tempo normal de recarga	3 h
Quantidade de RBC™	1
Duração da bateria	3…5 ano(s)
Alimentação da baterias (Watts)	49 W rated

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Geral

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Físico

Cor	Preto
Altura	16,1 cm
Largura	13,8 cm
Profundidade	36,9 cm
Peso líquido	11,8 kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Entrada

Limites da tensão de entrada	151...302 V ajustável 160...280 V
Frequência da rede	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Saída

Distorção harmónica	Menos de 5%
Maximum configurable power in VA	750 VA
Potência máxima configurável (Watts)	500 W
Duração da transferência	Normal 6ms : máximo de 10ms
Topologia	Linha Interactiva
Wave type	Onda sinusoidal
Frequência de saída (sincronizada com a rede)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com a rede

Conformidade

Certificações de produtos	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]VDE
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Nível acústico	40 dBA
Dissipação de calor	90 Btu/h
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura do ar ambiente para operação	0…40 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15…45 °C
Altitude de armazenamento	0,00…15240,00 m
Humidade relativa	0…95 %
Armazenamento Humidade relativa	0…95 %

Comunicações e Gestão

Função de alarme	LCD multifunções, estado e consola de controlo
Desligar de Emergência (EPO)	Opcional
Vagas livres	1
Suporte da porta de comunicação	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protecção contra sobretensões e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	540 J
Filtragem	Filtragem de ruídos permanente em múltiplos pólos : 0,3% de sobretensão de passagem ieee : pôr em zero o tempo de resposta de aperto: de acordo com ul 1449

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30,1 cm
Package 1 Width	27,8 cm
Package 1 Length	49,9 cm
Package 1 Weight	14,23 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	42 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	97,01 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Eficiência energética otimizada	Produto eficiente em termos energéticos
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria