



Principal

Gama de produtos	Modicon STB solução de E/S distribuída
Tipo de produto ou componente	Kit de extensão de autocarro interno EOS

Complementar

Composição do kit	Módulo STBXBE1100 Base STBXBA2400 tamanho 2 STBXTS2120, conector de 2 terminais de aperto de mola STBXTS1120, conector de 2 terminais de parafuso
Local de montagem	Fim do segmento (excepto para o último segmento)
Compatibilidade de produtos	Módulos STB standard
Ligação elétrica	Firewire para interface
Marcação	CE
Categoria de sobretensão	II

Ambiente

Compatibilidade electromagnética	Imunidade a interferência electromagnéticaem conformidade com IEC 61131-2
Certificações de produtos	FM Classe 1 Divisão 2[RETURN]CSA[RETURN]UL
Grau de poluição	2em conformidade com IEC 60664-1
Altitude de funcionamento	<= 2000 m
Grau de protecção IP	IP20em conformidade com IEC 61131-2 class 1
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Humidade relativa	95 % a 60 °C sem condensação
Resistência à vibração	+/- 0,35 mm a 10...58 Hz 3 gn a 58...150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 15 mm
Resistência ao choque	30 gn para 11 msem conformidade com IEC 88 referência 2-27

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	13,200 cm
Package 1 Weight	115,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,151 kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

