



Principal

Gama de produtos	Modicon STB solução de E/S distribuída
Tipo de produto ou componente	Kit de extensão de bus interno BOS

Complementar

Composição do kit	Módulo STBXBE1300 BOS STBXTS2120, conector de 2 terminais de aperto de mola Base STBXBA2300 tamanho 2 STBXTS1120, conector de 2 terminais de parafuso
Local de montagem	Início do segmento de extensão
Compatibilidade de produtos	Módulos STB standard
[Us] tensão de alimentação nominal	24 V
Tipo do circuito de alimentação	CC
Limites de tensão de alimentação	19,2...30 V
Corrente de entrada	400 mA
Tensão de saída	5,25 V +/- 0.21 % autocarro lógico
Tipo de tensão de saída	CC
Corrente de saída da fonte de alimentação	1,2 A
Ligação elétrica	2 pinos para conector amovível para fonte de alimentação Firewire para interface
Marcação	CE
Categoria de sobretensão	II

Ambiente

Compatibilidade electromagnética	Imunidade a interferência electromagnética em conformidade com IEC 61131-2
Certificações de produtos	FM Classe 1 Divisão 2[RETURN]UL[RETURN]CSA
Grau de poluição	2em conformidade com IEC 60664-1
Altitude de funcionamento	<= 2000 m
Grau de protecção IP	IP20em conformidade com IEC 61131-2 class 1
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...85 °C
Humidade relativa	95 % a 60 °C sem condensação
Resistência à vibração	3 gn a 58...150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm 5 gn a 58...150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 15 mm +/- 0,35 mm a 10...58 Hz
Resistência ao choque	30 gn para 11 msem conformidade com IEC 88 referência 2-27

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	13,000 cm
Package 1 Weight	125,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,670 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

