



### Principal

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Gama de produtos              | Modicon STB solução de E/S distribuída |
| Tipo de produto ou componente | Kit de extensão de autocarro           |

### Complementar

|                             |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composição do kit           | Extensão de barramento de ilha STBXBE2100<br>STBXTS1110, conector de 5 terminais de parafuso<br>Base E/S STBXBA2000<br>STBXTS2110, conector de 5 terminais de aperto de mola |
| Local de montagem           | Fim do último segmento                                                                                                                                                       |
| Compatibilidade de produtos | Módulos STB standard                                                                                                                                                         |
| Ligação elétrica            | 5 pinos para dispositivos CANopen para interface                                                                                                                             |
| Marcação                    | CE                                                                                                                                                                           |
| Categoria de sobretensão    | II                                                                                                                                                                           |

### Ambiente

|                                               |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidade electromagnética              | Imunidade a interferência electromagnética em conformidade com IEC 61131-2                                                                              |
| Certificações de produtos                     | FM Classe 1 Divisão 2[RETURN]UL[RETURN]CSA                                                                                                              |
| Grau de poluição                              | 2 em conformidade com IEC 60664-1                                                                                                                       |
| Altitude de funcionamento                     | <= 2000 m                                                                                                                                               |
| Grau de protecção IP                          | IP20 em conformidade com IEC 61131-2 class 1                                                                                                            |
| Temperatura do ar ambiente para a operação    | 0...60 °C sem desclassificação de corrente)                                                                                                             |
| Temperatura do ar ambiente para armazenamento | -40...85 °C                                                                                                                                             |
| Humidade relativa                             | 95 % a 60 °C sem condensação                                                                                                                            |
| Resistência à vibração                        | +/- 0,35 mm a 10...58 Hz<br>3 gn a 58...150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm<br>5 gn a 58...150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 15 mm |
| Resistência ao choque                         | 30 gn para 11 ms em conformidade com IEC 88 referência 2-27                                                                                             |

### Unidades de Embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 2,700 cm  |
| Package 1 Width              | 8,000 cm  |
| Package 1 Length             | 13,000 cm |
| Package 1 Weight             | 134,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S02       |
| Number of Units in Package 2 | 40        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 5,670 kg  |

## Sustentabilidade da oferta

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regulamento REACH      | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| REACH sem SVHC         | Sim                                                                                             |
| Diretiva RoHS da UE    | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Regulamento RoHS China | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |

## Garantia contratual

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantia | 18 months |
|----------|-----------|

Dimensões

