




Principal

Alcance	Merten
Tipo de produto ou componente	Termóstato
Apresentação do dispositivo	Mecanismo de fixação de quadro

Complementar

Montagem de dispositivos	Encastrado
Modo de fixação	Por parafusos
Aplicação do aparelho	Room
Tipo de tecnologia	Electromecânico
Aplicação específica do produto	Aquecimento e arrefecimento
Função disponível	Com feedback térmico Com sensor bimetálico
Histerese	0.5 K
Tipo e composição dos contactos	1 A/F
[In] corrente nominal	5 A
[Ue] tensão operacional nominal	230 V
Tipo de rede	AC
Frequência da rede	50/60 Hz
Índice de protecção IP	IP20
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	26 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,700 cm
Package 1 Width	7,800 cm
Package 1 Length	7,800 cm
Package 1 Weight	78,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	18,500 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,965 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	2000
Package 3 Height	110,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm

Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	173,600 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------