



## Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M171/M172
Zubehör / Teilekategorie	Messzubehör
Zubehör / Teiletyp	Fühler

## Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	An Wand montiert
Montagehalterung	Montagekasten
[UH,nom] Nennhilfsspannung	9...28 V AC 9...40 V DC
Maximaler Stromverbrauch	35 mA
Ausgangstyp	RS485 Modbus RTU +/- 3 % RH RS485 Modbus RTU -40...60 °C +/- 1 °C
Produktspezifische Anwendung	Feuchteregulierung
Elektrische Verbindung	Schraubklemmenanschluss
Befestigungsmodus	2 Befestigungspunkte
Breite	100 mm
Höhe	122 mm
Tiefe	50,5 mm
Produktgewicht	0,14 kg

## Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...100 %
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	I
Produktzertifizierungen	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]UKCA

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm
VPE 1 Breite	11,500 cm
VPE 1 Länge	14,500 cm
VPE 1 Gewicht	229,000 g
VPE 2 Art	S03

VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,300 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------