



Principal

Gama de produtos	KNX
Tipo de produto ou componente	Actuador do interruptor
Modo de funcionamento	Manual
Tipo de barramento	KNX
Informações adicionais do dispositivo modular	Conectável com fases diferentes
Número de contactos	4

Complementar

Função disponível	Detecção de corrente
Número total de módulos de 18 mm	4
Suporte de montagem	Calha DIN
[Ue] tensão operacional nominal	230 V
Frequência da rede	50...60 Hz
[In] corrente nominal	0,1...16 A
Tipo de carga	Lâmpadas incandescentes <= 3600 W, 230 V AC Lâmpadas de halógeno <= 2500 W, 230 V AC Lâmpadas fluorescentes compensadas em paralelo <= 2500 VA, 230 V AC Capacitivo, 16 A, 200 µF, 100...240 V AC Motor <= 1000 W, 230 V AC

Ambiente

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,100 cm
Package 1 Width	13,600 cm
Package 1 Length	15,900 cm
Package 1 Weight	372,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	19,700 cm
Package 2 Width	30,600 cm
Package 2 Length	40,400 cm
Package 2 Weight	4,106 kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------