



Principal

Alcance	Exiway
Nome do produto	Exiway Power Control
Nome abreviado do equipamento	Exiway Power Control Pico
Tipo de produto ou componente	Central battery system
Número de circuitos	4
Número de blocos luminosos	80
Composição do dispositivo	2 main circuit module
Fornecimento	Mantido Não mantido

Complementar

[Us] tensão de alimentação nominal	230 V 50 Hz
Identificação de pólos	1P
Tensão de saída	230 V AC 216 V DC
Potência nominal em W	500 W 1 h 2,3 A 200 W 3 h 0,93 A 80 W 8 h 0,37 A
Potência nominal em VA	2000 VA
Número de baterias	18 12 V 5,2 Ah
Tipo de visor	Ecrã LCD
Tipo de rede de comunicação	TCP/IP Ethernet
Suporte da porta de comunicação	RS232 RS485
Protocolo da porta de comunicação	Modbus
Serviços web	Servidor web
Língua do utilizador	Multi-línguas
Cobrir tipo	Lockable cover a encomendar separadamente
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Tempo de carregamento	12 h 80 % autonomy
Equipamento fornecido	Light switch query module MMO interno I/O module interno Battery temperature sensor Critical circuit interface module interno
Temperatura do ar ambiente para operação	0...35 °C
Material	Chapa de aço
Maximum power	500 W

Ambiente

Cor	Cinzento
Código de cor	RAL 7035
Índice de protecção IP	IP20
Modo de montagem	Assentamento ao solo Parede
Classe de isolamento eléctrico	Classe I

Normas	EN 55015 EN 50171 EN 61000-3-3 IEC 60364-5-56 EN 61000-3-2 DIN VDE 0108-100 EN 50172 EN 50272-2 DIN VDE 0100-718 EN 61547
Altura	630 mm
Largura	350 mm
Profundidade	230 mm
Peso líquido	55 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	35,0 cm
Package 1 Width	63,0 cm
Package 1 Length	23,0 cm
Package 1 Weight	85,5 kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
---------------------	-----------------

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------