



Principal

Alcance	Exiway
Nome do produto	Exiway Power Control
Nome abreviado do equipamento	Exiway Power Control Multi
Tipo de produto ou componente	Central battery system
Número de circuitos	12
Número de blocos luminosos	240
Composição do dispositivo	6 main circuit module
Fornecimento	Mantido Não mantido

Complementar

[Us] tensão de alimentação nominal	400 V 50 Hz
Identificação de pólos	3P
Tensão de saída	230 V AC 216 V DC
Tipo de visor	Ecrã LCD
Tipo de rede de comunicação	TCP/IP Ethernet
Suporte da porta de comunicação	RS485
Protocolo da porta de comunicação	Modbus
Serviços web	Servidor web
Língua do utilizador	Multi-línguas
Cobrir tipo	Lockable cover a encomendar separadamente
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido a encomendar separadamente
Equipamento fornecido	I/O module interno
Temperatura do ar ambiente para operação	0...35 °C
Material	Chapa de aço

Ambiente

Cor	Cinzentos
Código de cor	RAL 7035
Índice de protecção IP	IP21
Modo de montagem	Assentamento ao solo
Classe de isolamento eléctrico	Classe I
Normas	DIN VDE 0100-718 DIN VDE 0108-100 EN 61547 OVE/ONORM E 8002 EN 50172 EN 55015 EN 50272-2 EN 61000-3-3 EN 61000-3-2 IEC 60364-5-56 EN 50171
Altura	550 mm
Largura	600 mm
Profundidade	450 mm
Peso líquido	20 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	60,0 cm
Package 1 Width	55,0 cm
Package 1 Length	45,0 cm
Package 1 Weight	45,0 kg

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------