



### Principal

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gama de produtos              | Altivar               |
| Tipo de produto ou componente | Módulo de comunicação |

### Complementar

|                                   |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilidade gama              | Altivar Process ATV600<br>Altivar Machine ATV340 excepto unidades Sercos<br>Altivar Machine ATV320<br>Altivar 32<br>Altivar Process Modular<br>Altivar Process ATV900          |
| Protocolo da porta de comunicação | Protocolo "Link Layer Discovery"<br>Profinet                                                                                                                                   |
| Ligação elétrica                  | 2 ligadores RJ45, Ethernet                                                                                                                                                     |
| Taxa de transmissão               | 100 Mbits                                                                                                                                                                      |
| Tipo de ecrã                      | 1 LED para MS (Estado do Módulo)<br>1 LED para NS (Estado da Rede)<br>1 LED para TX/RX (porta 1 de Transmissão/Recepção)<br>1 LED para TX/RX (porta 2 de Transmissão/Recepção) |
| Perfil do barramento              | PROFIdrive                                                                                                                                                                     |
| Peso líquido                      | 0,3 kg                                                                                                                                                                         |

### Ambiente

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Normas | IEC 61800-7-201 (CiA 402) |
|--------|---------------------------|

### Unidades de Embalagem

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 4,600 cm  |
| Package 1 Width              | 6,500 cm  |
| Package 1 Length             | 8,900 cm  |
| Package 1 Weight             | 63,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 100       |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 6,700 kg  |

## Sustentabilidade da oferta

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium                                                                           |
| Regulamento REACH              | <a href="#">Declaração REACH</a>                                                                |
| Diretiva RoHS da UE            | Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração RoHS da EU</a> |
| Sem metais pesados tóxicos     | Sim                                                                                             |
| Sem mercúrio                   | Sim                                                                                             |
| Regulamento RoHS China         | <a href="#">Declaração RoHS China</a>                                                           |
| Informações das isenções RoHS  | <a href="#">Sim</a>                                                                             |
| Divulgação Ambiental           | <a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>                                                     |
| Perfil de Circularidade        | Não são necessárias operações de reciclagem específicas                                         |
| Sem PVC                        | Sim                                                                                             |

## Garantia contratual

|          |          |
|----------|----------|
| Garantia | 24 meses |
|----------|----------|