



Principal

Compatibilidade de gama	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900
Tipo de produto ou componente	Resistência de travagem
Valor óhmico	100 Ohm
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	24 V DC 250 V AC

Complementar

Compatibilidade do produto	Variador de velocidade ATV930 montagem mural 0,75 kW 380...480 V ciclo severo Variador de velocidade ATV930 montagem mural 1,5 kW 380...480 V ciclo severo Variador de velocidade ATV930 montagem mural 2,2 kW 380...480 V ciclo severo Variador de velocidade ATV930 montagem mural 3 kW 380...480 V ciclo severo Variador de velocidade ATV930 montagem mural 4 kW 380...480 V ciclo severo Variador de velocidade ATV950 montagem mural 0,75 kW 380...480 V ciclo severo Variador de velocidade ATV950 montagem mural 1,5 kW 380...480 V ciclo severo Variador de velocidade ATV950 montagem mural 2,2 kW 380...480 V ciclo severo Variador de velocidade ATV950 montagem mural 3 kW 380...480 V ciclo severo Variador de velocidade ATV950 montagem mural 4 kW 380...480 V ciclo severo Variador de velocidade ATV340 0,75 kW 380...480 V ciclo severo Variador de velocidade ATV340 1,5 kW 380...480 V ciclo severo Variador de velocidade ATV340 2,2 kW 380...480 V ciclo severo Variador de velocidade ATV340 3 kW 380...480 V ciclo severo Variador de velocidade ATV930 2,2 kW 500...690 V ciclo severo Variador de velocidade ATV930 3 kW 500...690 V ciclo severo Variador de velocidade ATV930 4 kW 500...690 V ciclo severo Variador de velocidade ATV930 5,5 kW 500...690 V ciclo severo Variador de velocidade ATV930 3 hp 600 V ciclo severo Variador de velocidade ATV930 5 hp 600 V ciclo severo Variador de velocidade ATV930 7,5 hp 600 V ciclo severo
Ciclo de funcionamento	Ciclo severo (trabalho pesado (aplicação industrial)) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Ciclo severo (trabalho pesado (aplicação industrial)) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Alimentação média disponível	1,7 kW a 50 °C
Ligação elétrica	Terminal, capacidade da ligação: <= 10 mm ² / AWG 8 para variador de velocidade Terminal, capacidade da ligação: <= 2,5 mm ² / AWG 12 para interruptor de controlo da temperatura
Tipo de proteção	Protecção térmica via unidade ou interruptor de controlo de temperatura a 120°C
Largura	290 mm
Altura	570 mm
Profundidade	180 mm
Peso líquido	5 kg

Ambiente

Índice de protecção IP	IP20
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para operação	0...50 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,600 cm
Package 1 Width	30,400 cm
Package 1 Length	57,800 cm
Package 1 Weight	5,876 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	32,260 kg

Sustentabilidade da oferta


Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Dimensões

Visualização lateral direita e frontal



Dimensões em mm

A	B	C	A1	C1	Ø
290	180	570	270	380	6,6 x 9


Dimensões em pol.

A	B	C	A1	C1	Ø
11,42	7,09	22,44	10,63	14,96	0,26 x 0,35

Montagem e distância de segurança




(1) Resistor de frenagem



Esquema recomendado

1 resistência de travagem




A1: Unidade de acionamento ou unidade de travagem externa

A2: Resistência de travagem

PA, PB: Barramento CC

2 resistências de travagem



A1: Unidade de acionamento ou unidade de travagem externa

A2: Resistência de travagem

PA, PB: Barramento CC