



Ana

Ürün serisi	Harmony XAC
Ürün ya da bileşen tipi	Asılı kontrol istasyonu
Ürün grubu	XACA

Tamamlayıcı

Kontrol istasyonu tipi	Çift yalıtımlı
Muhafaza malzemesi	Polipropilen
Elektrikli devre tipi	Kontrol devresi
Muhafaza tipi	Tamamen kullanıma hazır
Kontrol istasyonu uygulaması	Tek hızlı kaldırma motorunun kontrolü
Kontrol istasyonu düzenleme	6 basmalı düğme
Kontrol düğmesi tipi	İlk basmalı düğme 1 NA raise, slow İkinci basmalı düğme 1 NA lower, slow Dördüncü basmalı düğme 1 NA left, slow Üçüncü basmalı düğme 1 NA right, slow Beşinci basmalı düğme 1 NA ileri yavaş Altıncı basmalı düğme 1 NA geri yavaş
Ürün uyumluluğu	ZB2BE101 her bir yön için
Mekanik kilitleme	Çiftler arasında mekanik kilitleme ile
Kontrol istasyonu rengi	Sarı
Bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² kablo uçsuz Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² Kablo uçlu
Standartlar	CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32
Ürün sertifikaları	CCC[RETURN]GOST
Koruyucu bakım	TH
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Titreşim direnci	15 gn (f= 10...500 Hz) 'e uygun IEC 60068-2-6
Darbe dayanımı	100 gn 'e uygun IEC 60068-2-27
Aşırı gerilim kategorisi	Class II 'e uygun IEC 61140
IP koruma derecesi	IP65 'e uygun IEC 60529
IK koruma derecesi	IK08 conforming to EN 50102
Mekanik dayanıklılık	1000000 cycles
Kablo girişi	Adımlı girişli kauçuk bilezik 8...26 mm
Kontak kodu gösterimi	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 'e uygun IEC 60947-5-1 ek A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A 'e uygun IEC 60947-5-1 ek A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A 'e uygun IEC 60947-5-1 ek A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A 'e uygun IEC 60947-5-1 ek A
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım	10 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	600 V (kirlilik derecesi 3)

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamalar ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performansını ile ilgili teknik özellikleri içermektedir. Bu bilgiler, bu ürünlerin belirli kullanımları için uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılmamalı ve bunların yerine geçmez. İlgili özel uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır. Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin kötüye kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygun IEC 60947-1
Kontak işlemi	Yavaş kesen
Terminaller arasında maksimum direnç	25 MOhm
Çalışma gücü	10 N basmalı düğme
Kısa devre koruması	10 A sigorta koruma tarafından kartuş sigorta tip gG
W cinsinden nominal çalışma gücü	40 W DC-13 için 1000000 cycles, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 120 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygun IEC 60947-5-1 ek C 48 W DC-13 için 1000000 cycles, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 48 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygun IEC 60947-5-1 ek C 65 W DC-13 için 1000000 cycles, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 24 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygun IEC 60947-5-1 ek C
Terminallerin açıklaması ISO n°1	(13-14)NO
Terminal tanımlayıcı	(11-12)NK (13-14)NA
Ürün ağırlığı	0,86 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,500 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	56,500 cm
Package 1 Weight	901,000 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	47,792 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi


Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.



(1) For 2 and 3-way XAC A stations.

(2) For 4 to 8-way XAC A stations.

(3) With trigger action Emergency stop head operator

(4) Internal Ø

Dimensions in mm


Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	314	314	440	440	500	560	680
b1	190	190	250	250	310	370	490
c	80	80	80	80	80	80	92

Dimensions in in.

Number of cut-outs	2	3	4	5	6	8	12
b	12.36	12.36	17.32	17.32	19.68	22.05	26.77
b1	7.48	7.48	9.84	9.84	12.20	14.57	19.29
c	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.62

Control of Single-Speed Reversing Motor

With ZBE2BE101 + ZB2BE102 contacts blocks, to be ordered separately




Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Millions of operating cycles, AC-15 utilization category



I_{the} Thermal current

(A) Current

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	65	48	40