



Principal

Gama	Resi9
Nume produs	Resi9 MCB
Tip produs sau componenta	Miniature circuit-breaker
Aplicatie a dispozitivului	Distributie
Descriere poli	2P
Numarul polilor protejati	2
[In] calibru	10 A la 30 °C
Tip retea electrica	C.a.
Tehnologie unitate de declansare	Termo-magnetic
Cod pentru curba	C
Capacitate de rupere	4500 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Standarde	EN/IEC 60898-1
Certificari produs	EAC[RETURN]VDE

Suplimentar

Frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare	230 V c.a. 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica	5...10 x In
Clasa de limitare	3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie	440 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
Tip de control	Comutare
Semnalizare locala	Indicatie ON/OFF
Mod de montare	Clipsabil
Suport de montare	Sina DIN
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Partea inferioara biconnect
Numar de pasi de 9mm pe rand	4
Inaltime	85 mm
Latime	36 mm
Adancime	75 mm
Culoare	Alb
Durabilitate mecanica	10000 cic
Durabilitate electrica	4000 cic c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Descriere optiuni de blocare	Lacatin pozitia OFF
Conexiuni - borne	Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 25 mm ² - rigid Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 16 mm ² - flexibil cu pin Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 16 mm ² - flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului	14 mm for sus sau jos connection
Cuplu de strangere	2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant	Fara

Mediu

Grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529 IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare	2 conformitate cu EN/IEC 60898-1
Categorie de supratensiune	III
Temperatura ambientala de utilizare	-25...60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,500 cm
Latime prima forma de impachetare	7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	210,400 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	8,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	22,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,303 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	16,045 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen	Produs fara halogen
Minimum percentage of recycled plastic content	56