



Principal

Gama de produtos	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo de pingentes
Nome abreviado do equipamento	XACB

Complementar

Tipo de Estação de Controlo	Com duplo isolamento
Material do quadro	Poliéster reforçado com vidro
Tipo de circuito eléctrico	Circuito de potência
Tipo de quadro	Completo, pronto a usar
Aplicação da estação de controlo	Controlo de motor de elevação de velocidade única
Composição da Estação de Controlo	2 botões de pressão
Tipo de botão de controlo	Primeiro botão de pressão 3 pólo raise, slow Segundo botão de pressão 3 pólo lower, slow
Compatibilidade do produto	XESD2201 para inversão do funcionamento
Interbloqueio mecânico	Com interbloqueio Mecânico
Cor da posto de comando	Amarelo
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras rosçadas, 1 x 2,5 mm ² com ou sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras rosçadas, 2 x 1,5 mm ² com ou sem extremidade do cabo
Normas	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14
Certificações de produtos	CSA tipo 4
Tratamento de Proteção	TH
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência a vibrações	15 gn (f= 10...500 Hz) em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	100 g em conformidade com IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão	Classe II em conformidade com IEC 61140
Grau de protecção IP	IP65 conforming to IEC 60529
Durabilidade mecânica	1000000 ciclos
Entrada de cabo	Manga de borracha com entrada em degrau 7...13 mm
[I _{th}] corrente térmica convencional em isolamento	20 A
[U _i] Tensão estipulada de Isolamento	500 V (graus de poluição 3) em conformidade com IEC 60947-1 300 V em conformidade com CSA
[U _{imp}] Tensão de resistência aos choques	6 kV em conformidade com IEC 60947-1
Operação dos contactos	Acção encastrável
Força de funcionamento	32 N botão de pressão
Protecção contra curto-circuitos	12 A protecção por fusível por cartucho fusível tipo aM
Potência nominal em cv	3 hp a 240 V

Potência de funcionamento nominal em W	3000 W a 240 V 3000 W a 400 V
Durabilidade elétrica	1000000 Ciclos AC-3, 3000 W a 400 V, taxa de produção <10 cyc/mn, factor de carga = 0,4em conformidade com IEC 60947-3, apêndice A 1000000 Ciclos AC-4, 3000 W a 400 V, taxa de produção <10 cyc/mn, factor de carga = 0,4em conformidade com IEC 60947-3, apêndice A 700000 Ciclos AC-3, 3000 W a 240 V, taxa de produção <10 cyc/mn, factor de carga = 0,4em conformidade com IEC 60947-3, apêndice A 700000 ciclos AC-4, 3000 W a 240 V, taxa de produção <10 cyc/mn, factor de carga = 0,4em conformidade com IEC 60947-3, apêndice A
Descrição de terminais ISO nº 1	(13-14)NA (23-24)NO (63-64)NO (53-54)NO (73-74)NO (33-34)NO
Identificador terminal	(11-12) NF (13-14) NA
Peso líquido	0,355 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,5 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	875,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	9,583 kg


Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACh	 Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.


Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões



Mangas de proteção do cabo



(1) Ø interno

Controle de comutação trifásica do motor de reversão de uma velocidade, reversão por inversão de duas fases

Com bloco de contato XESD2201, para ser pedido separadamente

