



Principal

Gama de produtos	Harmony XAC
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo de pingentes
Nome abreviado do equipamento	XACD

Complementar

Tipo de Estação de Controlo	Com duplo isolamento
Material do quadro	Polipropileno
Tipo de controlo	Intuitivo
Tipo de circuito eléctrico	Circuito de controlo
Tipo de quadro	Completo, pronto a usar
Aplicação da estação de controlo	Controlo de motor de elevação de velocidade única
Tipo de arrancador do motor	Inversor
Composição da Estação de Controlo	1 botão bidireccional
Tipo de botão de controlo	Primeiro botão de direcção 1 NA raise, slow Segundo botão de direcção 1 NA lower, slow
Compatibilidade do produto	ZB2BE101 para cada direcção
Interbloqueio mecânico	Com interbloqueio Mecânico
Cor da posto de comando	Amarelo
Ligações - terminais	Terminais de abraçadeiras rosçadas, 1 x 2,5 mm ² com ou sem extremidade do cabo Terminais de abraçadeiras rosçadas, 2 x 1,5 mm ² com ou sem extremidade do cabo
Normas	IEC 60947-5-1 IEC 60204-32 UL 508 CSA C22.2 No 14
Tratamento de Protecção	TH
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Resistência a vibrações	15 gn (f= 10...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Resistência ao choque	70 gnem conformidade com IEC 60068-2-27
Categoria de sobretensão	Classe IIem conformidade com IEC 61140
Grau de protecção IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK	IK08 conforming to IEC 62262
Durabilidade mecânica	3000000 ciclos
Entrada de cabo	Manga de borracha com entrada em degrau 7...18 mm
Designação de código de contacto	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 Aem conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A

[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	10 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	600 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	6 kVem conformidade com IEC 60947-1
Operação dos contactos	Abertura lenta
Maximum resistance across terminals	25 mOhm
Força de funcionamento	16 N
Proteção contra curto-circuitos	10 A protecção por fusível por cartucho fusível tipo gG
Potência de funcionamento nominal em W	40 W DC-13 para 1000000 ciclos, taxa de produção <60 cyc/mn a 120 V, factor de carga = 0,5 indutivo carga)em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 48 W DC-13 para 1000000 ciclos, taxa de produção <60 cyc/mn a 48 V, factor de carga = 0,5 indutivo carga)em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 65 W DC-13 para 1000000 ciclos, taxa de produção <60 cyc/mn a 24 V, factor de carga = 0,5 indutivo carga)em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Descrição de terminais ISO nº 1	(13-14)NA
Identificador terminal	(13-14) NA (11-12) NF
Peso líquido	0,34 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,2 cm
Package 1 Width	12,2 cm
Package 1 Length	31,6 cm
Package 1 Weight	427,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,796 kg


Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual


Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões



- (1) Com trava de ação do gatilho Ø 30 mm/1,18 pol. Parada de emergência.
(2) Ø interno

Controle do motor de reversão de velocidade única




Potência operacional nominal

Circuito indutivo de alimentação CA 50/60 Hz

Taxa de operação: 3600 ciclos de operação/hora. Fator de carga: 0,5.

Milhões de ciclos operacionais, categoria de utilização AC-15



I_{the} Corrente térmica

(A) Corrente

Alimentação CC

Taxa de operação: 3600 ciclos de operação/hora. Fator de carga: 0,5.

Energia em W dividida em 1 milhão de ciclos operacionais, categoria de uso DC-13

Tensão	V	24	48	120
Circuito indutivo	C	65	48	40