



Principal

Gama de produtos	Harmony eXLhoist
Tipo de produto ou componente	Estação de controlo
Nome abreviado do equipamento	XARS
Tipo de Estação de Controlo	Sem fios
Aplicação específica do produto	Manuseamento de materiais Aplicações de elevação
Número de canais	50
Aplicação da estação de controlo	Função de paragem máximo SIL 2 pode atingir PL d / categoria 3)em conformidade com EN/IEC 62061 Função de paragem máximo SIL 2 pode atingir PL d / categoria 3)em conformidade com EN/ISO 13849-1 Função de paragem de emergência máximo de SIL3 pode atingir PL e / categoria 4)em conformidade com EN/IEC 62061 Função de paragem de emergência máximo de SIL3 pode atingir PL e / categoria 4)em conformidade com EN/ISO 13849-1 Função de movimento máximo SIL 1 pode atingir PL c / categoria 1)em conformidade com EN/IEC 62061 Função de movimento máximo SIL 1 pode atingir PL c / categoria 1)em conformidade com EN/ISO 13849-1 Função de protecção do limitador máximo SIL 1 pode atingir PL c / categoria 1)em conformidade com EN/IEC 62061 Função de protecção do limitador máximo SIL 1 pode atingir PL c / categoria 1)em conformidade com EN/ISO 13849-1

Complementar

Composição do kit	Controlo remoto Estação de base
Distância de funcionamento	100 m ao ar livre
Tipo de conector	Tomada industrial
Entrada de cabo	Bucim
Tipo de rede de comunicação	Sem fios bluetooth de baixa energia
Frequência de transmissão	2,4 GHz

A informação fornecida neste documento contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos contidos neste documento. Este documento não pretende e não substitui a determinação da adequação e fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do usuário. É dever de qualquer usuário tal qual o integrador a realizar a análise de risco adequada e completa, avaliação e teste dos produtos no que diz respeito à aplicação específica relevante ou utilização. A Schneider Electric Brasil LTDA. E nem qualquer uma de suas afiliadas ou subsidiárias será responsável pelo uso indevido das informações aqui contidas.

Ambiente

Acordo rádio	ANATEL ICASA RSS FCC ARIB SRRC
Humidade relativa	0...95 % a -20...45 °C alimentação não ligada
Compatibilidade electromagnética	Resistência a descarga electrostática - test level: 4 kV classe B (no contacto) conforming to IEC 61000-4-2 Resistência a descarga electrostática - test level: 8 kV classe B (entrada de ar) conforming to IEC 61000-4-2 Resistência aos campos electromagnéticos irradiados - test level: 10 V / m classe B conforming to IEC 61000-4-3
Normas	EN/IEC 60204-1 segurança EN/ISO 13849-1 segurança EN/IEC 62061 segurança EN/IEC 61508 segurança EN/ISO 13850 segurança EN/IEC 60204-32 aplicações de içamento EN 13557 aplicações de içamento EN 12077-2 aplicações de içamento EN 15011 aplicações de içamento EN 14439 aplicações de içamento EN 14492 aplicações de içamento ETSI EN 301 489-1 rádio ETSI EN 301 489-3 rádio ETSI EN 301 489-17 rádio ARIB STD-T81 rádio
Certificações do produto	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]JIS[RETURN]KC[RETURN]EAC

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,5 cm
Package 1 Width	28,7 cm
Package 1 Length	30,7 cm
Package 1 Weight	2,52 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	5,885 kg
Package 3 Height	77,0 cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	 Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	 Sim
Divulgação Ambiental	 Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	 Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------