

XB4BW3365

yeşil sıva altı eksiksiz ışıklı Buton Ø22 yaylı
dönüş 1NA+1NK <=250V



Ana

Ürün serisi	Harmony XB4
Ürün ya da bileşen tipi	Işıklı buton
Ürün grubu	XB4
Şev malzemesi	Krom kaplı metal
Sabitlenme bileziği malzemesi	Zamak
Montaj çapı	22,5 mm
Bölünemez miktar başına satış	1
Başlık tipi	Standard
Sinyalleme birimi başlığı biçimi	Yuvarlak
Operatörün tipi	Yaylı kurma
Operatör profili	Yeşil sıva altı
Operatör ek bilgisi	Daz lens ile
Kontak tipi ve düzenleme	1 NA + 1 NK
Kontak işlemi	Yavaş kesen
Bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm ² Kablo uçlu 'e uygun IEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm ² kablo uçsuz 'e uygun IEC 60947-1
Işık kaynağı	Ampul dahil değil
Ampul tabanı	BA 9s
Işık bloğu beslemesi	Doğrudan <2,4 W
[Us] nominal besleme gerilimi	<= 250 V

Tamamlayıcı

Yükseklik	47 mm
Genişlik	30 mm
Derinlik	57 mm
Terminallerin açıklaması ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC
Ürün ağırlığı	0,097 kg
Yüksek basınçlı rondelaya direnç	7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
Kontak kullanımı	Standart kontaklar
Pozitif açıklık	Ile 'e uygun IEC 60947-5-1 ek K
Çalışma hareketi	1,5 Mm (NK değişimi elektrik durumu) 2,6 Mm (Elektirik durumu değişimi YOK) 4,3 mm (toplam hareket)
Çalışma gücü	3,5 N NK değişimi elektrik durumu 3,8 N
Mekanik dayanıklılık	10000000 cycles
Sıkma torku	0,8...1,2 N.m 'e uygun IEC 60947-1
Vida başının şekli	Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
Kontak malzemesi	Gümüş alaşım (Ag/Ni)

Kısa devre koruması	10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygun IEC 60947-5-1
[I _{th}] klasik açık hava termik akımı	10 A 'e uygun IEC 60947-5-1
[U _i] nominal yalıtım voltajı	600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygun IEC 60947-1
[U _{imp}] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygun IEC 60947-1
[I _e] nominal çalışma akımı	3 A -de 240 V, AC-15, A600 'e uygun IEC 60947-5-1 6 A -de 120 V, AC-15, A600 'e uygun IEC 60947-5-1 0,1 A -de 600 V, DC-13, Q600 'e uygun IEC 60947-5-1 0,27 A -de 250 V, DC-13, Q600 'e uygun IEC 60947-5-1 0,55 A -de 125 V, DC-13, Q600 'e uygun IEC 60947-5-1 1,2 A -de 600 V, AC-15, A600 'e uygun IEC 60947-5-1
Elektrik dayanıklılığı	1000000 Cycles, AC-15, 2 A -de 230 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygun IEC 60947-5-1 ek C 1000000 Cycles, AC-15, 3 A -de 120 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygun IEC 60947-5-1 ek C 1000000 Cycles, AC-15, 4 A -de 24 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygun IEC 60947-5-1 ek C 1000000 Cycles, DC-13, 0,2 A -de 110 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygun IEC 60947-5-1 ek C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A -de 24 V, çalışma hızı <3600 cyc/h, yük faktörü: 0,5 'e uygun IEC 60947-5-1 ek C
Elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10 \exp(-6)$ -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygun IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10 \exp(-8)$ -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygun IEC 60947-5-4
Sinyalleme tipi	Sabit
Cihaz sunumu	Açılı

Ortam

Koruyucu bakım	TH
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-40...55 °C
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı	Sınıf I 'e uygun IEC 60536
IP koruma derecesi	IP66 'e uygun IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA koruma derecesi	NEMA 13 NEMA 4X
IK koruma derecesi	IK06 conforming to IEC 50102
Standartlar	UL 508 JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Ürün sertifikaları	CSA[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]DNV[RETURN]UL listeli[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)
Titreşim direnci	5 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygun IEC 60068-2-6
Darbe dayanımı	30 gn (süre = 18 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygun IEC 60068-2-27 50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygun IEC 60068-2-27

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,3 cm
Package 1 Width	3,4 cm
Package 1 Length	5,3 cm
Package 1 Weight	96,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	55
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,63 kg


Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	 Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi



Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	