

RSL1PVBU

LED ve koruma devreli vidalı soket üzerine monte edilen ince röle, 24 V



Ana

Ürün serisi	Harmony Elektromekanik Röleler
Seri adı	Arayüz rölesi
Ürün ya da bileşen tipi	Soketli hazır montajlı takılabilir röle
Ürün grubu	RSL
Kontak tipi ve düzenleme	1 K/A
Kontak işlemi	Standart
Kontrol devresi gerilimi	24 V AC/DC
[the] klasik muhafazalı termik akım	6 A -de -40...55 °C
Durum LED'i	İle
Pim biçimi	Düz (PCB tipi)

Tamamlayıcı

Sabitlenme Modu	Plastik sıkıştırma yayı
Ortalama direnç	3390 Ohm ag: DC -de 23 °C +/- 10 %
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V 'e uygunIEC 277 V 'e uyguncUL
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygunIEC
Kontak malzemesi	Gümüş alaşım (AgSnO2)
[Ie] nominal çalışma akımı	6 A 1 K/A (AC-1/DC-1) 'e uygunIEC/UL
Minimum anahtarlama akımı	100 mA
Maksimum anahtarlama gerilimi	277 V
Minimum anahtarlama gerilimi	12 V
Maksimum anahtarlama kapasitesi	1500 VA 150 W
Minimum anahtarlama kapasitesi	120 mW
Çalışma hızı	<= 18000 döngü/saat yüksüz <= 360 döngü/saat düşük yük
Mekanik dayanıklılık	10000000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	60000 çevrim için dirençli yük, 6 A -de 250 V, AC-1
Çalışma süresi	5 ms sıfırlama 12 ms
İşaretleme	CE
Koruma kategorisi	RT III
Test seviyeleri	Seviye A group mounting
Çalışma konumu	Herhangi bir konum
Yükseklik	78,6 mm
Genişlik	6,2 mm
Derinlik	95 mm
Terminalerin açıklaması ISO n°1	(A1-A2)CO (11-12-14)OC
Bölünemez miktar başına satış	10
Ürün ağırlığı	0,029 kg
Yük akımı	6 A -de 250 V AC 0,5 mm montaj mesafesi
W cinsinden ortalama tüketim	0,17 W, DC
Düşme gerilimi eşiği	>= 0,05 Uc
Kontak terminali düzenlemesi	Ayrı

Bağlantılar - terminaller	Vida konnektörleri, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) esnek Kablo uçlu Vida konnektörleri, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) katı kablo uçsuz
Sıkma torku	< 0,5 N.m için M2.5 vida(lar)
Güvenlik güvenilirlik verisi	B10d = 60000
Kontrol tipi	Buton olmadan
Montaj desteği	35 mm simetrik DIN rayı
Cihaz sunumu	Açılı

Ortam

Giriş gerilimi	24 V AC/DC (giris gerilimi limiti: 21,6...28,8 V)
Dielektrik gücü	1000 V AC kontaklar arasında 4000 V AC bobin ve kontak arasında
Standartlar	CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 61810-1
Ürün sertifikaları	UL[RETURN]GOST[RETURN]CSA
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C
Titreşim direnci	10 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10...150 Hz)çalışmayan 10 döngü 'e uygunIEC 60068-2-6 5 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10...150 Hz)çalışan 10 döngü 'e uygunIEC 60068-2-6
IP koruma derecesi	IP40 'e uygunIEC 60529
Darbe dayanımı	10 gn (süre = 11 ms) için çalışma sırasında 'e uygunIEC 60068-2-27 5 gn (süre = 11 ms) için çalışmıyor 'e uygunIEC 60068-2-27
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-40...55 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,7 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9,8 cm
Package 1 Weight	29 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,3 cm
Package 2 Width	8,7 cm
Package 2 Length	10,6 cm
Package 2 Weight	313 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,918 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)  EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili

Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
Zehirli madde içermez	Evet
Fenolik içermeyen çözelti	Evet
Sözleşme garantisi	
Garanti	18 months

Dimensions

