

RUMC3AB1P7

evrensel takılabilir röle - Zelio RUM - 3 K/A -
230 V AC - 10 A

Ana

Ürün serisi	Harmony Relay
Seri adı	Universal
Ürün ya da bileşen tipi	Takılabilir röle
Ürün grubu	RUM
Kontak tipi ve düzenleme	3 K/A
Kontrol devresi gerilimi	230 V AC
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım	10 A -de -40...55 °C
Durum LED'i	Olmadan
Kontrol tipi	Kilitlenebilir test butonu
Kullanım katsayısı	20 %

Tamamlayıcı

Pim biçimi	Silindir
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V 'e uygunIEC 300 V 'e uygunCSA 300 V 'e uygunUL
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
Kontak malzemesi	AgNi
[Ie] nominal çalışma akımı	10 A AC-1/DC-1 (NA) 'e uygunIEC 12 A -de 28 V DC-1 'e uygunUL 16 A -de 277 V AC-1 'e uygunUL 5 A AC-1/DC-1 (NK) 'e uygunIEC
Minimum anahtarlama akımı	10 mA
Maksimum anahtarlama gerilimi	250 V AC 'e uygunIEC 250 V DC 'e uygunIEC
Minimum anahtarlama gerilimi	17 V
Resistive rated load	10 A -de 250 V AC 10 A -de 28 V DC
Maksimum anahtarlama kapasitesi	2500 VA AC 280 W DC
Minimum anahtarlama kapasitesi	170 mW
Çalışma hızı	<= 18000 döngü/saat yüksüz <= 1200 döngü/saat düşük yük
Mekanik dayanıklılık	5000000 cycles
Elektrik dayanıklılığı	100000 cycles için dirençli yük
Average coil consumption in VA	2...3 -de 60 Hz
Düşme gerilimi eşiği	>= 0,15 Uc AC
Operate time	20 ms
Average coil resistance	7200 Ohm -de 20 °C +/- 15 %
Nominal çalışma gerilimi limitleri	184...253 V AC
Koruma kategorisi	RT I
Güvenlik güvenilirlik verisi	B10d = 100000
Çalışma konumu	Herhangi bir konum
Ürün ağırlığı	0,088 kg

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamalar ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performansını ile ilgili teknik özellikleri içermektedir. Bu belgeler, bu ürünlerin belirli kullanıcı uygulamalarına uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerine geçmez. İlgili özel uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır. Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin kötüye kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

Ortam

Dielektrik gücü	1500 V AC kontaklar arasında 1550 V AC bobin ve kontak arasında 1550 V AC kutuplar arasında
Ürün sertifikaları	CSA[RETURN]UL[RETURN]GOST
Standartlar	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 61810-1 UL 508
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	-40...55 °C
Titreşim direnci	3 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10...150 Hz)çalışan 10 döngü 'e uygunEN/ IEC 60068-2-27 4 gn, genlik = +/- 1 mm[Alan](f =[Alan]10...150 Hz)çalışmayan 10 döngü 'e uygunEN/IEC 60068-2-27
IP koruma derecesi	IP40 'e uygunEN/IEC 60529
Darbe dayanımı	10 gn için çalışma sırasında 10 gn için çalışmıyor
Kirlenme derecesi	3

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------