



## Fő jellemzők

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Termékválaszték                  | Harmony XB6E                     |
| Termék vagy alkatrész típusa     | Komplett megvilágított irányadó  |
| Készülék rövid neve              | XB6E                             |
| Külső tokozat anyaga             | Műanyag                          |
| Szerelési átmérő                 | 16 mm                            |
| Minimális rendelési mennyiség    | 1                                |
| Jelzőegység fej                  | Kerek                            |
| Kezelő típusa                    | Kioldás és mechanikus reteszelés |
| Újrabeállítás                    | Fordításra kioldó                |
| Kezelőprofil                     | Vörös Ø 30 gombafejű, jelöletlen |
| Érintkezők típusa és összetétele | 1 NO + 2 NC                      |
| Érintkezők működése              | Lassan bontó                     |
| Csatlakozás típusa               | Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm   |

## Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Magasság                                | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szélesség                               | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mélység                                 | 77 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Végpontok leírása ISO n°1               | (31-32)NC<br>(13-14)NO<br>(21-22)NC                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettó súly                              | 0,041 kg                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Működési helyzet                        | Tetszőleges pozíció                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zár típusa                              | Key 200                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Érintkezők használata                   | Szabvány                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pozitív nyitás                          | Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz                                                                                                                                                                                                                        |
| Üzemi mozgás                            | 1 Mm (NC változó elektromos állapot)<br>2 Mm (NO változó elektromos állapot)<br>3,5 mm (összes úthossz)                                                                                                                                                        |
| Üzemelési erő                           | 3,5 N NO változó elektromos állapot<br>4,5 N NC változó elektromos állapot                                                                                                                                                                                     |
| Mechanikai tartósság                    | 100000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Érintkezők anyaga                       | Ezüst ötvözet (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rövidzárlat-védelem                     | 6 A megszakító típus gG                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                 |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ie] névleges üzemi áram                | 3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel IEC 60947-5-1/1991              |
| Elektromos élettartam                   | 1000000 Ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cykl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet<br>1000000 ciklus, DC-14 -230 V, működési sebesség <3600 cykl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet |
| Elektromos megbízhatóság IEC 60947-5-4  | $\Lambda < 10\exp(-8) \cdot 5 \text{ V}, 1 \text{ mA}$ ConneXium vezetérendszerrel megfelel IEC 60947-5-5                                                                                                                                                      |

## Környezet

|                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                         | TC/TH                                                                                                                                                                                               |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C                                                                                                                                                                                         |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C                                                                                                                                                                                         |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya             | II osztály megfelel IEC 61156-5                                                                                                                                                                     |
| IP védettségi szint                                 | IP65 megfelel MSZ EN 60529                                                                                                                                                                          |
| NEMA védettségi szint                               | NEMA 13 megfelel UL 506<br>NEMA 4 megfelel UL 506<br>NEMA 4X megfelel UL 506<br>NEMA 13 megfelel CSA C22.2 No 94-M91<br>NEMA 4X megfelel CSA C22.2 No 94-M91<br>NEMA 4 megfelel CSA C22.2 No 94-M91 |
| Szabványok                                          | UL 508-CM<br>JIS G 3141<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1/1991<br>IEC 60204-2<br>ISO 13851<br>IEC 60947-6-1<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-2-2                                         |
| Terméktanúsítványok                                 | CSA-Ex[RETURN]CCC[RETURN]GOST[RETURN]UL-Aex                                                                                                                                                         |
| Rezgési ellenállás                                  | +/- 7,5 mm (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6<br>5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                 |
| Ütésállóság                                         | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek                               |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 4,500 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 5,500 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 6,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 38,300 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 75        |
| 2. csomag magassága                  | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 3,118 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 1200      |
| 3. csomag magassága                  | 75,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 80,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 60,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 57,896 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék                                                                                                                                                              |
| REACH rendelet                                                 |  REACH Nyilatkozat                                                                             |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen                                                                                                                                                                              |
| EU RoHS irányelv                                               | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)  EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémektől mentes                                   | Igen                                                                                                                                                                              |
| Higanymentes                                                   | Igen                                                                                                                                                                              |

|                               |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                                                                                                            |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>                                                                                                                                              |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                                                                                                                      |
| Körkörösségi profil           | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                                                                                                            |
| WEEE                          | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

## Garancia


|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

---

Mushroom Head Pushbutton

---

Dimensions



e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

---

Panel Cut-out

---

For Square or Circular Head

