

SBP5000RMI2U

APC Service Bypass Panel - 230 V, 32 A,
BBM, Eingang IEC320 C20, festverdrahtet,
IEC-320 Ausgänge (2) C19 (8) C13



Übersicht

Lieferzeit Normalerweise auf Lager



Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V
Produkt- oder Komponententyp	Bypass-Bausatz
Hauptausgangsspannung	230 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60320 C20
Anzahl der Rack-Einheiten	2U
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Festverdrahtungs-Kit Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen Benutzerhandbuch Wand-Montagehalterungen

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	8,9 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	66 cm
Produktgewicht	11,36 kg
Montageort	Vorne
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Aufbau

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Eingangsanschlüsse	1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G)
Max. Netzstrom	32 A
Eingangsstromgrenzen	32 A
Tragfähigkeit	7680 VA
18-mm-Raster	0...1

Ausgang

Max. Stromaufnahme	32 A
Anzahl der Steckdosen	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Schutzart	Leistungsschalter
Wirkungsgrad	99 %

Konformität

Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]GOST
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 15.000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	20,3 cm
VPE 1 Breite	61 cm
VPE 1 Länge	99,1 cm
VPE 1 Gewicht	23,18 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	130,8 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	277,596 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	2 Jahre (nur Teile)
----------------	---------------------