

XB7EV04BP

yuvarlak pilot ışığı Ø 22 - kırmızı - entegre LED
- 24 V - vida kelepç terminali



Ana

Ürün serisi	Harmony XB7
Ürün ya da bileşen tipi	Pilot ışığı
Ürün grubu	XB7
Montaj çapı	22 mm
Bölünemez miktar başına satış	10
Sinyalleme birimi başlığı biçimi	Yuvarlak
Başlık/operatör veya lens rengi	Kırmızı
Işık kaynağı	LED
Ampul tabanı	Entegre LED
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V AC/DC 50/60 Hz
Cihaz sunumu	Monolitik ürün

Tamamlayıcı

Yükseklik	29 mm
Genişlik	29 mm
Derinlik	54 mm
Terminalerin açıklaması ISO n°1	(X1-X2)PL
Ürün ağırlığı	0,02 kg
Cihaz montajı	Sabitlenme deliği - çap: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 'e uygun IEC 60947-5-1
Sabitlenme merkezi	>= 30 x 40 mm (destek paneli) metal 1...6 mm >= 30 x 40 mm (destek paneli) plastik 2...6 mm
Sabitlenme modu	Sabitlenme somunu baş altı: 2...2,4 N.m
Bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, <= 2 x 1,5 mm ² Kablo uçlu 'e uygun IEC 60947-1 Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm ² kablo uçsuz 'e uygun IEC 60947-1
Sıkma torku	0,8...1,2 N.m 'e uygun IEC 60947-1
Vida başının şekli	Çapraz ile uyumludur JIS No 1 tornavida Çapraz ile uyumludur Philips no 1 tornavida Çapraz ile uyumludur pozidriv No 1 tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 4 mm tornavida Slotlu ile uyumludur düz Ø 5,5 mm tornavida
[Ui] nominal yalıtım voltajı	250 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygun IEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygun IEC 60947-1
Sinyalleme tipi	Sabit
Besleme gerilimi limitleri	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Akım tüketimi	20...27 mA
Hizmet ömrü	70000 h nominal gerilimde ve 25 °C

Bu belgede verilen bilgiler, ürünler ile ilgili genel açıklamalar ve/veya burada bahsedilen ürünlerin performans ile ilgili teknik özellikleri içermektedir. Bu belgeler, bu ürünlerin belirli kullanıcı uygulamalarına uygunluğunu ve güvenilirliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerine geçmez. İlgili özel uygulamaya veya kullanıma dair uygun ve eksiksiz risk analizinin gerçekleştirilmesi, değerlendirme yapılması ve ürünlerin test edilmesi, kullanıcının veya entegratörün sorumluluğundadır. Schneider Electric Industries SAS ve yan kuruluşları veya bağlı şirketleri, burada bulunan bilgilerin kötüye kullanımından sorumlu veya yükümlü değildir.

Ortam

Koruyucu bakım	TH
Depolama ortam koşulları	-40...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-25...70 °C
Aşırı gerilim kategorisi	Class II 'e uygun IEC 60536
IP koruma derecesi	IP20 'e uygun IEC 60529 (arka yüz) IP65 'e uygun IEC 60529 (ön yüz)
NEMA koruma derecesi	NEMA 4 'e uygun UL 50 E NEMA 12 'e uygun UL 50 E
Standartlar	JIS C8201-5-1 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 JIS C8201-1
Titreşim direnci	5 gn (f= 2...500 Hz) 'e uygun IEC 60068-2-6
Darbe dayanımı	50 gn (süre = 11 ms) için yarım sinüs dalgası hızlandırma 'e uygun IEC 60068-2-27
Elektromanyetik uyumluluk	Kesintili alan emisyonu sınıf B conforming to IEC 55011

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	5,200 cm
Package 1 Weight	18,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,000 cm
Package 2 Width	13,000 cm
Package 2 Length	17,500 cm
Package 2 Weight	184,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,156 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi


Sürdürülebilirlik teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	 REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)  EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	 Çin RoHS Beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	 Evet
Çevre Beyanı	 Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	 Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Pilot Light with Screw Terminal


Dimensions



e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes




- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Faston Clip Connection



“U” Type Tag Connection



- (1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
- (2) M3 screw clamp terminal.

Wiring Diagram

