



Fő jellemzők

Termékcsalád	Sedna
Termék vagy alkatrész típusa	Belső sarok
Szállítási űrlap	Mechanizmus rögzítőkerettel
Készülék alkalmazás	Control switch
Billentyűk száma	1
Funkció	Kereszt
Névleges áram	10 AX
[Ue] névleges üzemi feszültség	250 V
Hálózat típusa	AC
Hálózati frekvencia	50 Hz
Színárnyalat	Alumínium (RAL 7047)

Kiegészítő jellemzők

Technológia típusa	Elektromechanikus
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Működtetőszerkezet	Billentyű
Terhelés típusa	1 lámpa, ballaszt: integrált előtét (100 W)
Felületkezelés	Matt
Anyag	Hőre lágyuló ABS-UV stabilizált
Csatlakozók fajtája	Rugós bekötés
Felületkezelési mód	Festett
Teljesítménytartomány	2300 W
Kábel keresztmetszete	1,5...2,5 mm ²
Huzalszerkezet	Merev Sodrott Rugalmas
Vezeték hosszúság	13 mm
IK védettségi fok	IK03
Rögzítési mód	Karmok, a karmok tartománya: 46...60 mm Csavarok, a csavarok tartománya:
Magasság	73 mm
Szélesség	73 mm
Mélység	37 mm
A vizuális rész mélysége	24 mm
Nettó súly	0,063 kg
Célzott csatorna	Profi DIY

Környezet

IP védettségi fok	IP20
Megfelelőségi jel	CE
Terméktanúsítványok	EAC
Szabványok	IEC 60669-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	67,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	757,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	9,631 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő  EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre