



Principal

Gama de produse	Sedna Design & Elements
Gama	Sedna
Tip produs sau componenta	Priza
Montare dispozitiv	Incastrat
Prezentare dispozitiv	Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
Tip de ambalaj	Flow-pack
Configuratie poli priza	2P + E
Descriere priza standard	Impamantare
Standard priza	European
Curent nominal	16 A la 250 V c.a.
Numar priza	1
Curent nominal	16 A
Culoare	Antracit (RAL 7021)
Cantitate pe set	1 bucata

Suplimentar

Lungime de dezizolare conductor	13 mm
Tip retea electrica	C.a.
Material	PC (policarbonat)
Tratament suprafata	Vopsit
Latime	73 mm
Adancime	41 mm
Grad de protectie IK	IK02
Greutate neta	0,066 kg
Adancimea proiectata	32 mm
Mod de fixare	Suruburi sau gheare, domeniul de lucru al deschiderii clesrilor:52...69 mm
Inaltime	73 mm
Finisare suprafata	Mat
Rigiditate cablu	Rigid sau flexibil Torsadat
Numar de cabluri	2 cablu(ri) 1,5...2,5 mm ²
Conexiuni - borne	Borne cu surub
Gama de puteri	3680 W

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Certificari produs	EAC
Etichete privind calitatea	CE
Standarde	IEC 60884-1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	68,300 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	769,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	9,890 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Prezenta halogen	Produs fara halogen