



Fő jellemzők

Range name	Sedna Design és Elements
Termékcsalád	Sedna
Function	Csatlakozóaljzat
Készülék felszerelése	Süllyesztett
Delivery form	Mechanizmus rögzítő kerettel és fedlappal
A csomagolás típusa	Tasakos
Aljzatok pólusainak kiosztása	2P + F biztonsági zsaluval
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
Aljzat szabványától eltérés	Európai
Névleges áram	16 A -250 V AC
Aljzatszám	1
Névleges áram	16 A
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)
Mennyiség készletenként	1 darab
További információk a csatlakozóaljzatról	Csapfedél

Kiegészítő jellemzők

Vezeték hosszúság	13 mm
Hálózat típusa	AC
Anyag	ASA + PC
Felületkezelési mód	Kezeletlen
Szélesség	73 mm
Mélység	50 mm
IK védettségi fok	IK03
Nettó súly	0,075 kg
Depth of visual part	29 mm
Rögzítési mód	Csavarok vagy karmok, a karmok tartománya: 52...69 mm
Magasság	73 mm
Felületkezelés	Fényes
Wire structure	Merev vagy rugalmas Sodrott
Terminal capacity	2 vezeték(ek) 1,5...2,5 mm²
Kind of terminals	Csavaros bekötések
Teljesítménytartomány	3680 W

Környezet

IP védeettségi fok	IP44
Terméktanúsítványok	EAC[RETURN]AENOR
Conformity mark	CE
Szabványok	IEC 60884-1

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,500 cm
1. csomag szélessége	8,000 cm
1. csomag hossza	8,000 cm
1. csomag súlya	89,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	10
2. csomag magassága	9,500 cm
2. csomag szélessége	18,500 cm
2. csomag hossza	27,500 cm
2. csomag súlya	973,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 3. csomagban	120
3. csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	40,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	12,320 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Sustainable packaging	Yes
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre