



Hauptmerkmale

Baureihe	Magelis XBT GC, GT/GK mit Regelung
Produkt- oder Komponententyp	CANopen Bus-Mastermodul
Produktkompatibilität	XBTGC1100U XBTGC1100T XBTGC2120U XBTGC2230T XBTGC2120T XBTGC2230U
Integrierte Schnittstellen	CANopen Masterbus Stecker SUB-D 9, 2 verdrehte, abgeschirmte Kabelpaare
Bus-Typ	CANopen Konformitätsklasse: M10, Profil: DR 303-1 CANopen Konformitätsklasse: M10, Profil: DS 301 V4.02
Anzahl von Kanälen	64 RPDO 64 TPDO
[UH,nom] Nennhilfsspannung	5 V DC

Zusatzmerkmale

Übertragungsgeschwindigkeit	100 Kbit/s für eine Schienenlänge von 500 m 1000 kbit/s für eine Schienenlänge von 50 m 125 Kbit/s für eine Schienenlänge von 425 m 20 Kbit/s für eine Schienenlänge von 1000 m 250 Kbit/s für eine Schienenlänge von 250 m 50 Kbit/s für eine Schienenlänge von 800 m 500 Kbit/s für eine Schienenlänge von 125 m
Verlustleistung in W	2,4 W bei 5 V DC
Anz. Mod. je Basiscontroller	1
Anzahl der Slaves	16
Versorgung	Externe Versorgung
Beschriftung	CE
Status-LED	1 LED für ERR 1 LED für PWR 1 LED für BETRIEB
Produktgewicht	0,1 kg

Montage

Produktzertifizierungen	UL
Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10...90 % ohne Kondensation

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,0 cm
VPE 1 Breite	16,0 cm
VPE 1 Länge	11,0 cm
VPE 1 Gewicht	219,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	20

VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,327 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------