

XC010L2

miniature limit switch - flat plunger - cable
length 2 m



Principal

Gama de produtos	OsiSense XC
Nome da série	Formato especial
Tipo de produto ou componente	Microinterruptor
Nome abreviado do equipamento	XC0
Detector design	Selado
Tipo de cabeça	Cabeça do actuador
Modo de fixação	Pelo corpo com suportes de fixação de aço ou zinco passivado
Movimento da cabeça de funcionamento	Linear
Tipo de operador	Actuador plano
Actuação do interruptor	Na extremidade
Tipo de abordagem	Abordagem vertical
Ligação elétrica	Cabo A05 VVF
Comprimento do cabo	2 m
Composição de cabos	3 x 0,75 mm ²
Operação dos contactos	Acção encastrável
Material de contactos	Contactos de prata

Complementar

Maximum cable outer diameter	7,6 mm
Força máxima de disparo	5,3 N
Força de desconexão mínima	1,5 N
Maximum permissible end of travel force	30 N
Tripping point	11,4 mm
Curso do diferencial máximo	0,2 mm
Minimum over travel	0,2 mm
Inter contact distance	0,5 mm
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	1 A 24 V 50/60 Hz
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre	12 A
[Ui] tensão estipulada de isolamento	60 V
Durabilidade elétrica	500000 ciclos AC-15
Durabilidade mecânica	2000000 ciclos
Largura	32 mm
Altura	12,3 mm
Profundidade	71 mm
Peso líquido	145 g

Ambiente

Índice de protecção IP	IP66
Temperatura do ar ambiente para operação	0...85 °C
Marcação	CE
Normas	IEC 60947-5-1

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,900 cm
Package 1 Width	18,300 cm
Package 1 Length	19,900 cm
Package 1 Weight	164,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,889 kg

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões





Diagrama de fiação

CO de haste única ação de clique



- 1: Preto
- 2: Marrom
- 4: Azul