



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produkt- oder Komponententyp	Einbausatz
Zubehör / Teilkategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma XS

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Gehäuse Tiefe 210,0 mm
Geliefertes Zubehör	1 x Abdeckung 4 x Abdeckungshalter 4 x DIN-Schiene 8 x DIN-Schienehalterung
Schienentyp	Isolierter Zylinderkopfhut Typ TH35-15
Typ der Frontplatte	Einfach
Installiertes Gerät	Terminal blocks
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	4 x 12
9-mm-Raster	96,0
Gesamtzahl der 18-mm-Module	48,0
Breite	250 mm
Höhe	600 mm
Tiefe	106,0 mm
Innentiefe	98 mm
Produktgewicht	1,260 kg
Material	Kunststoff: Abdeckung Kunststoff: Abdeckungshalter Metall: Schiene
Farbe	Weiß (RAL 9016)

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...40 °C
Normen	EN/IEC 61439-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,000 cm
VPE 1 Breite	27,000 cm
VPE 1 Länge	61,500 cm
VPE 1 Gewicht	1,750 kg