



Presentazione

Gamma	Prisma
Tipo prodotto	Kit di installazione
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per l'installazione
Compatibilità gamma	Prisma Prisma XS

Caratteristiche tecniche

Descrizione contenitore	Cabina profondità 210,0 mm
Attrezzature fornite	1 coperchio 4 cover support 1 guida DIN
Tipo di guida	Top hat type TH35-15
Tipo di piastra frontale	Tranciata
Numero di fori	1 foro
Dispositivo installato	Dispositivo modulare
Numero di moduli 18 mm per fila	1 24
Passo 9 mm	48,0
Numero totale di moduli (18 mm)	24,0
Larghezza	500 mm
Altezza	150 mm
Profondità	100,0 mm
Profondità interna	98 mm
Peso prodotto	0,550 kg
Materiale	Plastica: copertura Plastica: cover support Metallo: rail
Colore	Bianco (RAL 9016)

Ambiente

Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-5...40 °C
Norme di riferimento	EN/IEC 61439-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,500 cm
Confezione 1: larghezza	16,500 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Confezione 1: peso	850,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	6

Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	5,400 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	116
Confezione 3: altezza	77,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	116,000 kg