



Principal

Gama de produtos	Telemecanique Interruptores de limite XC Standard
Nome da série	Formato Padrão
Tipo de produto ou componente	Disjuntor de segurança
Nome abreviado do equipamento	XCKJ
Design do sensor	Formato Aem conformidade com CENELEC EN 50041
Tipo de corpo	Fixo
Tipo de cabeça	Cabeça rotativa
Material	Metal
Material do corpo	Zamak
Material da cabeça	Zamak
Modo de fixação	Pelo corpo
Movimento da cabeça de funcionamento	Rotativo
Tipo de operador	Alavanca de rolamento de retorno por mola termoplástica
Tipo de abordagem	Abordagem lateral, 1 ou 2 direcções programáveis
Número de pólos	2
Tipo e composição dos contactos	1 NF + 1 NA
Operação dos contactos	Acção encastrável

Complementar

Actuação do interruptor	Por came de 30°
Ligação elétrica	Conector macho M12, 5 pinos
Formato de isolamento de contactos	Zb
Número de passos	1
Abertura positiva	Com
Binário mínimo de abertura positiva	0,5 N.m
Binário mínimo de disparo	0,25 N.m
Velocidade de actuação máxima	1,5 m/s
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	0,27 A a 50 V, DC-13em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A 3 A a 50 V, AC-15em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice A
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento	4 A
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	60 V (graus de poluição 3)em conformidade com IEC 60947-1
Maximum resistance across terminals	25 mOhmem conformidade com IEC 60255-7, categoria 3
[Uimp] Tensão de resistência aos choques	0,8 KVem conformidade com IEC 60664 0,8 kVem conformidade com IEC 60947-1
Proteção contra curto-circuitos	4 A cartucho fusível, tipo gG
Durabilidade elétrica	5000000 Ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 24 V, 10 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C 5000000 ciclos, DC-13, indutivo tipo de carga, 48 V, 7 W, taxa de produção <60 cyc/mn, factor de carga: 0,5em conformidade com IEC 60947-5-1, apêndice C
Durabilidade mecânica	30000000 ciclos

Largura	40 mm
Altura	89 mm
Profundidade	44 mm
Peso líquido	0,48 kg
Descrição de terminais ISO nº 1	(13-14)NA (21-22)NC

Ambiente

Resistência ao choque	50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
Resistência a vibrações	25 gn (f= 10...500 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
Grau de protecção IP	IP66 conforming to IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07 conforming to IEC 62262
Categoria de sobretensão	Classe Iem conformidade com IEC 61140 Classe Iem conformidade com NF C 20-030
Temperatura do ar ambiente para operação	-25...70 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-40...70 °C
Tratamento de Protecção	TH
Certificações de produtos	CCC[RETURN]CSA[RETURN]UL
Normas	IEC 60204-1 IEC 60204-1 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 CENELEC EN 50041

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	5,600 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Package 1 Weight	498,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	10,308 kg


Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões



Montagem com entrada de cabo

Posição do buçim do cabo



- (1) Recomendado
- (2) Deve ser evitado

Montagem com cabeçotes e alavancas giratórios

Tipo de came



- (1) Recomendado
- (2) Deve ser evitado

Configuração com cabeçote da alavanca



- (1) Etapas de 5° nos 360°/Torque de aperto (Mín: 1) (Máx: 1,5)
- (2) Etapas de 45° nos 360°/Torque de aperto (Mín: 1) (Máx: 1,5)
- (a) Torque de aperto (Mín: 1) (Máx: 1,5)

Configuração com cabeçote ZCKE05

Direção da programação de atuação



Diagrama de fiação

NC de 2 polos + NO ação de clique





Diagrama de fiação

Conexões




1-2: NC
3-4: Não

Características de atuação

Alternar atuação na extremidade



Diagrama funcional



- (P) Ponto de abertura positiva
- (1) Contato NC com operação de abertura positiva
- (2) Fechado
- (3) Abrir
- (4) Flexível
- (5) Redefinição