



Principal

Gama de produtos	ConneXium
Tipo de produto ou componente	Comutador autónomo TCP/IP Ethernet
Conceito	Pronto Transparente
Protocolo da porta de comunicação	TCP/IP Ethernet
Porta Ethernet	10/100BASE-TX - 7 cabo de cobre 100BASE-FX - 2 fibra óptica
Número máximo de interruptores em cascata	Ilimitado

Complementar

Tipo de ligação integrada	RJ45 blindado cabo de cobre SC duplex fibra óptica
Meio de suporte de transmissão	Cabo pares entrançados blindados CAT 5E para cabo de cobre Fibra óptica de modo simples para fibra óptica
Maximum cable distance between devices	100 m cabo de cobre
Comprimento da fibra óptica	32,5 km 9/125 µm
Atenuação	0...16 dB 9/125 µm)
Serviço Ethernet	Filtragem multicast Controlo de fluxo de dados
Serviço de comunicação	Qualidade de Serviço (QoS)
[Us] tensão de alimentação nominal	12...24 V
Limites de tensão da alimentação	9,6...32 V SELV de CC
Consumo de energia em W	6,9 W
Ligação elétrica	Conector amovível 6 fonte de alimentação
Suporte de montagem	Calha DIN simétrica de 35 mm
Marcação	CE UL RCM
Sinalização local	Parafontes de alimentação P1 P2 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo) Parataxa de dados (ETH LINK) 1 LED por canal(amarelo) Paraestado de ligação 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo)
Sistema de cablagem Ethernet	Interruptores TF
Largura	56 mm
Altura	135 mm
Profundidade	117 mm
Peso líquido	0,510 kg

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para operação	-40...70 °C
Humidade relativa	10...95 % não-condensação
Índice de protecção IP	IP40
Directivas	2014/35/UE - directiva de baixa tensão 2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Normas	UL 61010 EN/IEC 61131
Certificações de produtos	CE[RETURN]UL[RETURN]RCM

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	16,2 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	801,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,56 kg

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
---------------------	---

Garantia contratual

Garantia	18 months
----------	-----------

Dimensões

